


ILite 3

Ultra high 3mm indoor SMD LED display solution



Product specificaties

ILITE 3

General specifications	
Pixelpitch	3,5 mm
Gekalibreerde helderheid	1000 NIT
Led-configuratie	3-in-1 SMD
Hor. kijkhoek	145° + (min. 50% brightness)
Vert. kijkhoek	145° + (min. 50% brightness)
Contrastverhouding	950 : 1 (500 lux)
Levensduur	45 000h (50% brightness)
Energieverbruik	120W/tile (max) 45W/tile (average)
Gewicht	4.8 kg (10.6 lbs)/tile 96 kg/m² (19.6 lbs/ft²)
Verwerking	color: 14 bit grey scale: 8 bit
Kleuren	4,4 trillion
Vernieuwingssnelheid	800 Hz
Temperatuurbereik	operating: 0 -40°C (32 -104°F) storage: -20 -60°C (-4 -140°F)
Vochtigheid	operating: 0 -85% storage: 0 -90%
Schermformaat	Unlimited
Broncompatibiliteit	S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSDI, Data DVI up to SXGA
Certificeringen	UL -CE -TUV -FCC Class A
Paneelafmetingen	Width: 258mm (10.16") Height: 193,5mm (7.62") Depth: 98,68mm (3.89")

Laatst bijgewerkt: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

