

# FLM R20+

更安静的 20K 流明紧凑型投影机



## 技术规格

## FLM R20+

### 一般规格

光输出	18,000 ANSI 流明 20,000 中心流明
分辨率	1400 x 1050 (本地)
亮度均匀性	> 90% 全部屏幕
对比度	1800 : 1 (全域)  高对比度模式: 2400 : 1 (全域)
显示器	3 片 DLP SXGA+ (1400 x 1050 像素分辨率 (屏幕高宽比 4:3))。
集中	更大容许融合漂移 0.5 像素。 仅按照横纵向中线检测。 四角不能有融合错误。 TLD 1.2 镜头同轴测量。
特性	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 画中画</li><li>■ 无缝特效切换</li><li>■ 标配遮光闸</li><li>■ 吊装点</li><li>■ 手提把手</li><li>■ 高对比度模式</li><li>■ P7 颜色处理</li></ul>
画中画	2 路信号源同时
输入	模块化输入: <ul style="list-style-type: none"><li>■ 可配置 5 线 (BNC)</li><li>■ DVI</li><li>■ (HD)SDI (+ 环通)</li></ul>
输出	HDSDI/ SDI 环通输出
通信	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1x RS-232C 入 (D-9 连接器)</li><li>■ 1x RS-232C 出 (D-9 连接器)</li><li>■ 1x RS-232C 入 (XLR 连接器)</li><li>■ 2x 专有协议至可靠遥控 (RJ45 连接器)</li><li>■ xls 和线控迷你插孔</li></ul>
兼容性	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 目前全部视频源 (PAL、SECAM、NTSC)，复合、S-VHS、分量或 RGB 格式</li><li>■ 目前全部高清电视信号源</li><li>■ 全部计算机图形格式，从 VGA、SVGA、XGA、SXGA、全部 HD、UXGA 到 QXGA</li><li>■ 绝大多数 Macintosh 计算机</li><li>■ 电子工作站，高达 QXGA 分辨率 (在 60 Hz 2048 x 1536 像素)</li><li>■ 绝大多数计算机信号源，像素时钟高达 300 MHz</li><li>■ DVI 源，高达 DC2K (2048x1080)</li></ul>
输入源兼容性	更大输入：高达 QXGA (2048 x 1536)
屏幕尺寸	建议 1-12 米 / 3-39 英尺
扫描频率	像素时钟 > 162MHz (QXGA 60hz)
网络连接	10/100 base-T
机载显示器服务器	以太网控制标准 借助投影机工具箱以太网遥控投影机
环境温度	更大 40°C (104°F)
灯泡	3 kW 氙  通用光源保证：750 小时
镜头移动	纵向：-10% 到 +110% 横向：-50% 到 +50% (每类镜头略有差异) (短投距镜头移动距离更短)
镜头编码器	变焦与聚焦 (TLD 镜头)
ScenergiX	标准横纵向电子边缘融合
封装 DLP™ 内核	标准
灰尘过滤器	在 6 件装和 24 件装中有高质量的密集微滤片作为备用包
噪音级别	56 dBA (在 40°C)
电源电压	200 -240 V
功率消耗	3600 瓦

## 技术规格

## FLM R20+

功率消耗	更大 11953BTU/小时
净重	99 公斤 (220 磅)
尺寸	宽 x 长 x 高 707 x 1025 x 548 毫米 (27.8 x 40.3 x 21.5 英寸) 包括手提把手 + 吊装点
装运尺寸	宽: 92 厘米 高: 95 厘米 深: 123 厘米 地面空间: 1,1316 平方米 体积: 1,075020 立方米 总重: 161 公斤
安全级别	符合 UL1950 和 EN60950
电磁干扰	符合 FCC 规则与规范第 15 部分 A 类和 CE EN55022 A 类
订购信息	投影机: R9004430 备用灯 (通用光源): R9854420 6-件装滤尘器: R9454470 24-件装滤尘器: R9454480 RGB HV 模块: R9854440 FLM/SLM 转接板: R9854490 FLM 吊装包: R9854500 FLM 空运箱: R9854510

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。