

iD LR-6

SXGA+, 6,000 lumens, single-chip DLP projector



技术规格**ID LR-6**

一般规格	
光输出	6,000 ANSI 流明
对比度	2,000:1
分辨率	1400x1050 SXGA+
芯片类型	单片 DLP, 采用 BrilliantColor 处理技术
灯泡	2x250W UHP
灯泡寿命	1,500 小时/灯泡
净重	12,9 公斤 (28 磅) / 17,5 公斤 (38,5 磅) 装运重量
尺寸(宽x长x高)	195 x 415 x 590 毫米 / 7.68 x 16.34 x 23.23 英寸
镜头垂直转换	-30% 到 +110%
输入	<ul style="list-style-type: none">▪ 1x 5-BNC: RGBHV、分量视频▪ 1x 复合视频 (BNC)▪ 1x S-视频▪ 1x VGA (D15 连接器)▪ 1x DVI-D 选配 SDI 输入
通信端口	1x RS232
视频	<ul style="list-style-type: none">▪ PAL、SECAM、NTSC 信号▪ 复合、S-视频、分量或 RGB 格式▪ 目前全部 HDTV 标准 (720i、720p、1080i、1080p)
数据	<ul style="list-style-type: none">▪ DVI 信号源, 高达 SXGA+▪ 苹果 Macintosh 格式▪ 电子工作站, 分辨率高达 1600 x 1200 / 75 Hz▪ 全部计算机图形格式, 高达 UXGA / 75 Hz
扫描频率	<ul style="list-style-type: none">▪ 横向 15kHz - 110Hz▪ 纵向 25Hz - 150Hz
安全级别	兼容 UL1950 和 EN1950
电磁干扰	兼容 FCC 规则与规范
电源	90-254 VAC / 50-60Hz
更大功耗	2,400 BTU/小时

生成于: 16 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。