

# 演讲专业版

PresentationPRO 是一款七输入音频和视频无缝切换器，专为小型演示和/或分组讨论室而设计。



一般规格	
音频输入	通用 A/V 输入：(7) 立体声信道，5-针 MCO 外插头 传声器插口：一个非转换 MIC 输入端口，3-针 MCO 外插头 线路输入：一个非转换线路输入端口，3-针 MCO 外插头 音频级：接受消费或专业信号级 混音：MIC 和 LINE 音频可与所选 A/V 输入音频混合
音频输出	输出：(1) 立体声频率，5-针 MCO 外插头 音频级：输出消费或专业信号级用户控制
用户控制	A/V 源选择：发光键支持选择 7 A/V 输入或保存的标志图案 音量/静音控制：独立控制主音量、线路音量、MIC 音量和七个 A/V 输入端口中的每一个 视频渐变特效：剪切、渐入渐出、淡入淡出、划入划出等，可编程持续时间 创建控件：电致发光显示屏、控制按钮和 6 个键提供基于菜单的前置面板界面简化创建。
视频输入	通用 A/V 输入 (7) 高带宽视频信道 高分辨率视频：支持 RGB 视频转换，水平扫描率高达 100 KHz，分辨率高达 1600x1200。支持逐行 480p 和 720p HDTV 同时。RGB 输入级可独立编程。标准视频：接收 RGB、YUV、S-视频 (Y/C) 或 NTSC/PAL 视频格式。输入级可为 RGB 和 YUV 信号源独立编程。为 S-视频提供可编程亮度和色度，为 NTSC/PAL 输入提供色调和饱和度控制。同步：单元自动锁定输入视频源。 输入同步信号：视频同步；独立 C 或 H/V 连接器：HD-15
视频输出	高分辨率视频：用户可编程输出格式；VGA (640x480)、SVGA (800x600)、XGA (1024x768)、SXGA (1280x1024)、HDTV 480p、720p。 主要输出：两个独立缓存信道在 HD-15 连接器上提供 RGBHV 信号。输出同步类型：独立 C 或 H/V
远程控制	RS-232 实时控制串行端口，可选智能显示控制器 PP-0701
环境	温度：0-40 摄氏度；湿度：0-95% 非凝结。
输入电源	115/130 VAC, 47-63 Hz, 1.0-0.5 A
物理的	高度：1.5 英寸 宽度：17 英寸 (43.2 厘米) 或 19 英寸 (48.3 厘米)，带机架安装选件 深度：13 英寸；重量：9 磅 付运重量：13 磅
保修期	全部视频产品都按照更高质量标准进行设计与测试，还有三年零件与人力保修期。

生成于：06 Mar 2023

技术规格随时变化，不会事先通知。请访问 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)，获取更新信息。