

TransForm A18

ビデオ、RGB要求度の高い中型から大型のビデオ・ウォール用高品位ビデオウォールコントローラー



技術仕様

TRANSFORM A18

一般仕様

プロセッサ

ProcessorA4
 IntelCore2Duo2.13GHz
 1GBメインメモリー
 4GBまで拡張可能
 SATAディスクドライブ250GB(RAID1/RAID5オプション)
 10/100/1000MbitLAN (リダundantオプション)
 リダundant、ホットスワップパワーサプライ
 4 Omnibusユニットまで

ProcessorAX6
 Dual-Core IntelXeon CPU.3GHz,1または2CPU
 2GBECC メインメモリー
 4GBまで拡張可能
 SATAディスクドライブ250GB(RAID1/RAID5オプション)
 10/100/1000MbitオンブロードLAN (リダundant)
 リダundant、ホットスワップパワーサプライ
 5 Omnibusユニットまで

オムニバス

- PCI 64bits/66MHzバックプレーン
- 533MB/s
- 18スロット
- リダundant・ホットスワップパワーサプライ

重量

ProcessorA4
 18Kg(標準、カード無し)
 20.5Kg(リダundantパワーサプライ、カード無し)

ProcessorAX6
 23.3Kg(リダundantパワーサプライ、カード無し)

Omnibus A18
 19.8Kg(標準、カード無し)
 21.8Kg(リダundantパワーサプライ、カード無し)

寸法

ProcessorA4
 19インチ業務用ラックサイズ (4U高)
 ケース幅: 440mm
 取り付け幅: 482mm
 ケース奥行き: 516mm
 ハンドル+奥行き: 566mm
 高さ: 177mm
 ゴム足+高さ: 183mm

ProcessorAX6
 19インチ業務用ラックサイズ (4U高)
 ケース幅: 440mm
 取り付け幅: 482mm
 ケース奥行き: 566mm
 ハンドル+奥行き: 616mm
 高さ: 177mm
 ゴム足+高さ: 183mm

Omnibus A18
 19インチ業務用ラック (6U高)
 ケース幅: 440mm
 取り付け幅: 482mm
 奥行き: 420mm
 ハンドル+奥行き: 461mm
 高さ: 267mm
 ゴム足+高さ: 270mm

電源

AC100-240V 50-60Hz

消費電力

ProcessorA4
 標準: 400W
 リダundant: 400W

ProcessorAX6
 リダundant: 650W

Omnibus A18
 標準: 600W
 リダundant: 600W

動作状態

温度10-40°C 湿度80%まで(結露なし)

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。