

PFWU-51B

4650 ANSI流明，WUXGA，单芯片DLP投影机



5K
LUMENS

1
CHIP
DLP

- 紧凑、时尚的投影机
- 优秀图像质量
- 可集成ClickShare和HDBaseT

本产品仅在中国供应，且由分销商提供。

采用WUXGA分辨率的小型4650 ANSI流明投影机，是您会议室投影的更佳选择。这款优雅的白色投影机非常符合您的现代办公室风格。

这款投影机更让您亲睐的特点

- 时尚外观设计，无缝融入您的办公室内部装潢
- 高质量图像，细节和对比度无与伦比
- 无需使用按钮和电缆，操作简单、减少混乱
- 可靠的DLP技术，让人真正放心
- 容易升级，方便未来连接配件
- 采用DLP技术和密封的光学器件，购置成本低
- 预设图像模式，可实现灵活的色彩管理
- 直观的控制菜单，便捷操作更常用的功能
- 仅有一个按钮的遥控器，非常容易使用

ClickShare Inside巴可公司的企业影音投影机支持可选连接模块的集成，完全经得起未来考验，可以轻松升级以添加功能。“ClickShare Inside”选项基于巴可公司

ClickShare Inside巴可公司的企业影音投影机支持可选连接模块的集成，完全经得起未来考验，可以轻松升级以添加功能。“ClickShare Inside”选项基于巴可公司的无线演示系统ClickShare，可以很好地集成到投影机罩下方，允许用户以无线方式在屏幕上共享内容，实现真正的合作。

ClickShare Inside

巴可公司的企业影音投影机支持可选连接模块的集成，完全经得起未来考验，可以轻松升级以添加功能。“ClickShare Inside”选项基于巴可公司的无线演示系统ClickShare，可以很好地集成到投影机罩下方，允许用户以无线方式在屏幕上共享内容，实现真正的合作。

技术规格

PFWU-51B

一般规格

投影机类型	WUXGA 单芯片 DLP 投影机
技术	0.67 英寸 DMD
色轮	5 段 (RGBWY)
分辨率	1920 x 1200 (WUXGA)
亮度	4650 ANSI 流明* 3450 ANSI 流明 (节能模式) * *测量、测量条件和标记法均符合 ISO 21118 国际标准。
对比度	1800:1
亮度均匀性	85%
宽高比	16:10
镜片类型	F 镜头
镜头	1.54-1.93:1、1.25X; 1.93-2.89:1、1.5X; 0.77:1 FIX
光学镜片移动	垂直: -30% 到 +110% / 水平: -10% 到 +10%
灯	1 x 370W P-VIP
灯泡寿命	可达 1500 小时 (全功率模式) / 可达 3500 小时 (节能模式)
可带灯运输	是
安装角度	桌式/吸顶式
集成网络服务器	是
3D	是
梯形纠正	垂直约 40°
输入	HDMI; DVI-D; 显示端口; 2 x VGA 输入; VGA 输出; RGBHV; YUV; S 视频; 视频; RJ-45 1; 3D 同步输出; 音频输出
输入分辨率	可达 WUXGA (1920 x 1200) 60Hz
软件工具	投影机工具组
控制	IR、RS232、RJ45
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电力要求	交流输入 100 ~ 240 约 10% 电压 (自动范围波动)
更大功耗	100V 时 480W/240V 时 460W/100VAC 时 365W/240VAC 时 355W (节能模式) / 低于 0.5W (待机)
噪音级别 (典型, 25°C/77°F 时)	42 dBA (明亮模式) / 37 dBA (节能模式)
操作环境温度	5-35°C / 41°-95°F
工作湿度	10-85%
尺寸(宽x长x高)	460 x 446 x 209 mm
净重	12 千克 (26.5 磅)
运输尺寸 (宽x长x高)	594 x 568 x 355mm
出厂毛重	16.8 千克
认证	CB 测试证书、US 电磁兼容、US 安全、CE 电磁兼容和安全、CCC 电磁兼容和安全
保修期	3 年标准保修** **保修和服务条件可能会因区域而异。有关更多详情, 请联系当地销售或服务代表

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。