

# G62-W14

Лазерно-люминесцентный DLP-проектор, 13,600 люменов, WUXGA



- Превосходное качество изображения
- Оптимальные возможности интеграции
- Поддержка 4K и 3D
- Гарантированное обслуживание и поддержка

Линейка G62-W14 дополняет одночиповое предложение качественным проектором WUXGA с яркостью 13 600 люменов. Это открывает возможности для более широкого спектра областей применения, предоставляя в то же время доступ к легендарному сервису и поддержке Barco.

Лазерно-люминесцентный источник света не только обеспечивает высокое качество изображения, но и уменьшает затраты на обслуживание по сравнению с большинством ламповых проекторов, доступных на рынке. Благодаря программному обеспечению Barco Projector Toolset установить и управлять вашим проектором (или проекторами) вы сможете в комфортной обстановке со своего компьютера.

В сравнении с предыдущими моделями, линейка G62 имеет более высокую пропускную способность и вход HDMI 2.0, что позволяет отображать контент формата 4K и 3D во всем его великолепии.

Доступны проекторы с шасси черного и полностью белого цвета. Вы можете выбрать устройство, идеально подходящее для вашей среды. Унифицированный компактный размер, совместимость с другими решениями Barco и широкий диапазон смещения объектива повышают гибкость использования проекторов.

**Технические характеристики****G62-W14****Общие характеристики**

Тип проектора	Одночиповый лазерно-люминесцентный DLP-проектор
Разрешение	1920 x 1200 (WUXGA)
Яркость	11 500 люменов ANSI, 12 800 люменов по центру, 13 600 люменов ISO
Однородность яркости	90%
Уровень контрастности	1200:1 последовательная; 6000:1 динамическая; экстремально черный: 750 000:1
Источник света	Лазерно-люминесцентный
Срок эксплуатации ЖКИ	До 20 000 часов
Форматное соотношение	16:10
Ориентация	Поворот на 360°, без ограничений
Ядро Sealed DLP™	Да
Коррекция цвета	Да
CLO (постоянная светоотдача)	Да
Обработка изображений	Встроенная обработка искривления и смешения с помощью Ptoolset
3D	Активное стереоскопическое 3D-изображение
Тип объектива	G-объективы — 0,36:1 / 0,37–0,4:1 / 0,65–0,75:1 / 0,75–0,95:1 / 0,95–1,22:1 / 1,22–1,52:1 / 1,52–2,92:1 / 2,90–5,50:1
Сдвиг оптической линзы	По вертикали до 100 %, в зависимости от объектива По горизонтали до 30 %, в зависимости от объектива Электропривод увеличения и фокусировки Электропривод смещения объектива
Входы	2 входных разъема HDMI (версия 2.0) (с фиксирующим винтом) / 1 разъем DVI-D (поддерживает только цифровой сигнал) / 1 разъем HDBaseT / 1 входной разъем 3D SYNC / 1 разъем 3G-SDI
Разрешения входного сигнала	Up to 4K @60Hz Refresh rates: 24Hz to 60Hz for WUXGA and 4K/4K UHD (4096 x 2160 / 3840 x 2160) 4K input signals will be scaled to the projector's output resolution
Программные средства	Projector Toolset и Insight Management Suite (IMS)
Контроль	ИК, RS232, RJ45, телефонное гнездо 3,5 мм для проводного пульта дистанционного управления
Соединение сети	10/100 Ethernet, RJ45
Требования к источнику питания	100–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление	810 Вт (номинал), 970 Вт (максимум)
Потребляемая мощность в режиме ожидания	меньше 0,5 Вт
БТЕ/ч	2747 БТЕ/ч — номинал, 2883 БТЕ/ч — максимум
Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F)	35–39 дБ(А) в зависимости от режима
Рабочая температура	0 ~ 40 °C (на уровне моря)
Допустимая влажность	Относительная влажность от 10 до 85 % (без образования конденсата)
Температура при хранении	-10 ~ 60 °C
Влажность при хранении	Относительная влажность от 5 до 90 % (без образования конденсата)
Габариты (WxLxH)	без ножек: 484 x 529 x 195 мм / 19,1 x 20,8 x 7,7 дюйма с ножками: 484 x 529 x 206 мм / 19,1 x 20,8 x 8,1 дюйма
Вес	без объектива: 22,7 кг (50,1 фунта)
Стандартные аксессуары	Шнур питания, беспроводной пульт дистанционного управления
Сертификаты	CE, FCC класс A, eTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком 3 года на детали и работы

**Создано: 30 Май 2024**

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)**BARCO**