

Бифрост Синемаскоп



Bifrost Cinemascope — это безрамочная панель с наименьшим шагом пикселя от Barco Residential из новой линейки TruePix. Но дело не только в шаге пикселя. В светодиодных стенах с технологией DirectView важен источник, и в этом решении исходный сигнал из проигрывателя содержимого проходит через наш новый процессор, прежде чем попасть на панель. Именно здесь Barco Residential выделяется из толпы. Мы разработали совершенно новый процессор для наших панелей TruePix, который вместе с TP09QScore обеспечивает революционные впечатления от просмотра с высокодинамичным, но в то же время очень реалистичным изображением.

Откиньтесь на спинку любимого кресла и включите систему. Выберите содержимое своего любимого медиаплеера и наслаждайтесь впечатлениями от просмотра, которые до сих пор были просто недоступны за пределами частного кинотеатра в отдаленном уголке вашего дома.

Что такое TruePix?
TruePix

Технические характеристики**БИФРОСТ СИНЕМАСКОП****Общие технические характеристики**

Resolution	5120 x 2160
Pixel pitch	0.953
Pixel per module	640 x 360 (HxV)
Number of tiles	48
Brightness	>600 нит
Brightness uniformity	> 98%
Image processing	23 бит
Color depth	16 бит (281 триллион цветов)
Contrast	9,000
HDR	Поддержка HLG/HDR10
Dimming	0-100%
Shaders	Нет
Refresh rate	3840 Гц
Frame rate	24 / 25 / 29,97 / 30 / 47,95 / 48 / 50 / 59,94 / 60 / 100 / 119,88 / 120 / 144 Гц
Hor. viewing angle	160° +/-5°
Vert. viewing angle	160° +/-5°
Control	Infinipix® Gen2
Communication	уточняется
Dimensions (WxLxH)	487,92 x 205,86 см (192,08 x 81 дюймов)
Weight / Tile	8,2 кг/панель (один блок питания) 8,6 кг/панель (двойной блок питания)
Weight	393,6 кг (один блок питания), 412,8 кг (два блока питания)
Operating humidity	10%-80%
Operating temperature	от 10°C до 40°C / от 14°F до 104°F
IP rating	IP30
Power consumption	735 Вт/м ² (макс.) = всего 7,38 кВт 254 Вт/м ² (тип.) = всего 2,55 кВт менее 10 Вт/м ² (режим ожидания) = всего менее 100 Вт
BTU per hour	2,506 БТЕ/ч/м ² (макс.) 1,136 БТЕ/ч/м ² (ном.)
Power requirements	110-130В/200-240В, 50-60 Гц
Installation	Самовыравнивание с компенсацией допусков поверхности
Serviceability	Полный доступ для обслуживания спереди и сзади
Module replacement	Автоматическая параллельная вытяжка с приводом
Module placement	Направляемое размещение модулей
Ergonomics	Алгоритм драйвера SteadyView для снижения утомляемости глаз
Certifications	E, UL, FCC класс A, RoHS, WEEE, REACH, CCC, RCM
Warranty	3 года, может быть продлен до 8 лет

Создано: 28 Feb 2025

© 2025 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO