

# SLite 10 XP

户外 LED 显示解决方案



## 技术规格

## SLITE 10 XP

### 一般规格

像素密度	9646/m <sup>2</sup> (896/ft <sup>2</sup> ) 5808/panel (88 x 66)
像素密度	9646/m <sup>2</sup> (896/ft <sup>2</sup> ) 5808/panel (88 x 66)
视觉分辨率	10.18 毫米
物理分辨率	20.36 毫米
亮度	6500 尼特
校准亮度	5500 尼特 (6500°K 校准)
LED配置	2R, 1G, 1B
水平观察角度	120°
垂直观角	60°
对比度	2000:1 在 200 勒克斯
寿命	50000 小时 (全白全亮度工作 衰减至50%亮度) 100000 小时 (一般使用 衰减至50%亮度)
瓦状尺寸	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 248mm (9.8")
瓦状尺寸	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 248mm (9.8")
瓦状尺寸	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 248mm (9.8")
瓦状尺寸	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 248mm (9.8")
功率消耗	更大: 680 瓦/箱体 平均: 170 瓦/箱体
重量 / 层数	40 公斤 (88.2 磅), 不包括托架
处理	14 位
颜色	4.4 万亿
刷新率	> 2000 Hz (PAL / NTSC)
崎岖不平	IP 65
温度范围	工作: -20 -40°C (-4 -104°F) 存储: -20 -60°C (-4 -140°F)
湿度	工作: 10 -99% 存储: 10 -99%
D320输入能力	S-视频、复合、YUV、RGB、SDI、HDS DI、数据 DVI 高达 UXGA
认证	ETL、CE、CEBEC、TUV、FCC A 类
订购信息	R9004170

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。