


Lente GC (0.65 - 0.75: 1)



Especificaciones del producto**LENTE GC (0.65 - 0.75: 1)**

Especificaciones generales	
Tipo de lente	LENTE GC (0.65 -0.75: 1)
ratio de desplazamiento	0.65 -0.75 : 1
Relación focal	2,2 (gran angular) -2,6 (telescopico)
Relación de zoom	1,15x
Distancia focal	13,81-15,95 mm
Rango de enfoque	50" -500"
Distancia de proyección	0,70-8.08 m
peso	Neto: 2,2 kg Bruto: 4 kg
zoom motorizado	Si
foco motorizado	Si

Generado en: 15 Mar 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.