

ClickShare CX-50

Первоклассные беспроводные конференции для больших пространств и залов заседаний



- Интерактивные функции: touchback и комментарии, а также возможность режима информационной доски.
- Расширение совместной работы с двумя источниками на экране
- Расширенная сеть (двойной Wi-Fi) и аудио-видео интеграция
- Вход HDMI™ для обмена высококачественным контентом
- На 100% безопасная и зашифрованная система с управлением через

ClickShare CX-50 позволяет проводить беспроводные конференции в больших конференц-залах и залах заседаний. Когда вы входите в конференц-зал, ClickShare автоматически подключает вас к устройствам в помещении, таким как камеры, микрофоны, динамики, звуковые панели и мониторы.

Начните встречу со своего ноутбука за считанные секунды, используя предпочитаемую платформу для видеоконференций. Создайте гибридные собрания одним нажатием кнопки ClickShare Button или приложения ClickShare, как для сотрудников, так и для гостей.

Технические характеристики

CLICKSHARE CX-50

Общие технические характеристики

| | |
|--|--|
| Операционная система | Windows 10 и более поздней версии macOS 11 (BigSur) и более поздней версии. Android 11 и более поздней версии (приложение ClickShare) iOS 14 и более поздней версии (приложение ClickShare) |
| Системные требования | For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom Minimum: Intel i3 dual-core processor or AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / OS: Windows 10 latest build or Mac OS Mojave latest build Recommended: Intel i5 4-core processor or AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: Windows 11 latest build or Mac OS latest build |
| Видеовыходы | 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b |
| Видеовходы | 1920 x 1080, 30 Гц. HDMI 1.4b |
| Аудиовыход | USB, SPDIF, разъем, HDMI |
| Устройства ClickShare Button | 2 |
| Приложение ClickShare | Приложение для ПК и мобильных устройств |
| Собственные протоколы | Airplay, Google Cast, Miracast Максимальное количество одновременных подключений (с помощью кнопок Button и/или приложения): минимум 32 |
| Максимальное количество одновременных подключений (с кнопками и/или приложением) | 2 |
| Уровень шума | Макс. 25 дБА при температуре 0–30 °C Макс. 30 дБА при температуре 30–40 °C |
| Протокол аутентификации | WPA2-PSK в автономном режиме WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании ClickShare Button в режиме сетевой интеграции |
| Протокол беспроводной передачи | IEEE 802.11 a/g/n/ac и IEEE 802.15.1 |
| Охват | До 30 м (100 футов) между ClickShare Button и ClickShare Base Unit Полоса частот 2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS) |
| Диапазон частот | 2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS в отдельных странах не поддерживаются) |
| Соединения | 1 локальная сеть Ethernet, 1 Гбит 1 разъем USB Type-C 2.0 (сзади); 2 разъема USB Type-A 2.0 (сзади); 1 разъем USB Type-A 2.0 (спереди) Аналоговый звуковой линейный выход через мини-разъем (3,5 мм), цифровой S/PDIF |
| Диапазон температур | Эксплуатация: от 0°C до +40°C Макс. температура: 35°C на высоте 3000 м Хранение: от -20°C до +60°C |
| Влажность | Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата |
| Противоугонная система | Кенсингтонский замок |
| Сертификаты | FCC/CE |
| Поддержка сенсорного экрана и интерактивность | Поддержка сенсорного экрана: да. Интерактивность: да. |
| Беспроводные конференции | через приложение или Button |
| Трансляция с монитора конференц-зала | Высокое качество |
| Подключение к сети | Локальная сеть и Wi-Fi (двухдиапазонный) |
| Управление и отчетность | Да |
| Гарантия | 1 год — стандартная гарантия. 5-летнее гарантийное покрытие в рамках услуги SmartCare |
| Габариты базового блока ClickShare | |
| Габариты (ВxШxГ) | 39mm x 200mm x 202mm |
| Потребляемая мощность | Operational: 50W (max) Standby: |
| Источник питания | Standard 110/220 V AC plug |
| Вес | 900 gr |

Создано: 19 Sep 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO