

MICA

All-in-one Transportable Passive Stereo Solution



Технические характеристики		MICA
Общие характеристики		
Совместимость	• All current video sources (PAL, SECAM, NTSC) in composite, S-VHS, RGB or component formats • All currently proposed HDTV, extended and improved TV standards	
Совместимость с Duet	Active stereo sources with minimum 1024 x 768 @96Hz to maximum 1280 x 1024 @120 Hz	
Светоотдача	• 2 x 3,400 ANSI lumens with BarcoReality SIM 6 mkII	
ЖК-панели	3 active matrix poly-Si LCD panels resulting in an overall resolution of over 1.3 million pixels	
Уровень контрастности	500:1 (full white/full black)	
Объектив	QFD 1.27:1 lens	
Поляризация	• Standard: linear polarized • Optional: circular polarized	
Размер экрана	1678 x 1346 mm / 66.06 x 52.99 inch	
Мобильность	Standard equipped with wheels to allow easy relocation and transportation	
Вес	Shipping weight: 337 kg	
Габариты	Length: 2,332 mm / 97.81 inch Height: 2,170 mm / 85.43 inch Width: 2,183 mm / 85.94 inch	
Транспортировочные габариты	Length: 766 mm / 30.12 inch Height: 1,590 mm / 62.60 inch Width: 2,183 mm / 85.94 inch	

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

