

SP4K-P+

13,000 流明后期制作放映机



- 精美图像
- 现在就为未来做好准备
- 巴可 EcoPure™
- 安装完毕即可高枕无忧
- 后期制作软件

SP4K-P+ 是 Series 4 产品组合的一部分，是与行业合作伙伴密切合作设计的。考虑了内容创作、展示和技术方面的市场趋势。成果如何？定制设计的专用后期制作放映机，具有出众的对比度和图像质量。SP4K 型号提供了很多不同的配置，可供您自由选择。您可以尝试可用的选项来满足您的特定需求。

精美图像

Series 4 具有原生 4K 分辨率、更高的对比度和增强的均匀性。SP4K-P+ 为后期制作增加了业界领先的 8000:1 超高对比度。巴可 Active Image Management™ 及其专有的精确亮度技术可确保具有自动白平衡的理想图像。

现在就为未来做好准备

Barco Colorgenic™ 技术可实现 100% Rec. 2020。SP4K-P+ 完全支持 4K 120fps 和 HDR 图像等未来创新。不仅仅是在第 1 天提供非凡效果，而且在产品的整个生命周期中始终如一。

巴可 EcoPure™

这是一款可以完全支持无机房操作的静音运行放映机 (50dB(A))。在节能模式下，它的功耗甚至不到 3 瓦。更重要的是，LAN 上的远程唤醒可用于定期维护或影片内容导入。

安装完毕即可高枕无忧

得益于第四代放映机的模块化设计，可实现高性价比的维护。仅有 6 个巴可激光板™ 备件，可用于所有光源配置的维护。基于无需工具的盖板和滤网设计任何人都可以在无工具的情况下更换过滤器。SP4K-P+ 可无缝集成到您当前的设置中。

专为后期制作而设计

凭借基于巴可 Series 4 系列先进激光平台的全套专用硬件和软件，无论现在还是未来，都能呈现卓越体验。

技术规格		SP4K-P+
一般规格		
原始亮度	13,000 流明（标准）	
原生对比度	高达 8000:1（典型值）	
Digital MicroMirror Device™	3x 0.98" DC4K	
分辨率	原生 4K: 4096 x 2160	
色域	兼容 DCI P3（以 xy 色坐标测量时，覆盖达 Rec.2020 的 100%）	
光源	激光	
定焦镜头	包含 C 镜头支架: 1.09 -1.40; 1.28 -1.74 带 B 镜头支架: 1.6 -2.4; 1.9 -2.6; 2.0 -2.95; 2.3 -3.65; 2.8 -4.7 超高对比度 TLD+ 和 B 镜头	
长时间的亮度稳定性	+50,000 小时，一般使用条件	
机箱	集成冷却设计和专有的密封光学组件	
尺寸（宽 x 长 x 高）	放映机（含支脚）：710 x 1070 x 547 毫米/27.95 x 42.13 x 21.54 英寸 （710 x 1132 x 547 毫米/27.95 x 44.55 x 21.54 英寸，带 B 镜头座）	
重量	105 kg/231.5 磅	
电源要求	单相或三相 200-240V 16A	
热负荷	7750 BTU/h @ 最大功率 @ 40°C	
排气流量	400CFM	
环境温度	上限 40 °C/104 °F	
环境湿度	85% 相对湿度（上限）	
高度	上限 4000 米 -13.125 英尺	
媒体服务器	完全集成的 Barco Alchemy ICMP-X，具有高达 8TB 的 SSD 存储。支持其他媒体服务器品牌**。	
功耗	2.2kW（节能模式下为 3W）	
噪声水平	50dB(A) @1m，最大功率，25°C 环境温度	
3D 系统	支持在银幕上应用主动式眼镜系统和偏振式系统。不支持色彩分离系统。	
激光分类	激光等级 1 -风险等级 3	
用户界面	集成的触摸式显示器和/或基于 Web 的通信器专用的后期制作视频路径视图。用于服务的 Web 分析器	
备注	** 放映机配置带 ICP-D；联系巴可服务以获取支持的品牌列表	

生成于：08 Oct 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。