

D-Cine Premiere DP100

2k Digital Cinema projector for large screens up to 20m (65.6ft)



Технические характеристики

D-CINE PREMIERE DP100

Общие характеристики	
Светоотдача	22,000 cinema lumens
Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™	3 x 1.2" dark metal type Advanced DLP Cinema™ signal processing: CineCanvas™ image management; CinePalette™ color management, CineBlack™ contrast management and CineLink™ security management
Родное разрешение	2048 x 1080
Оправа	Hermetically sealed DMD™ and optical assembly
Ширина экрана	Screen width (screen gain 1:8) @ 14ftL: 25m -82ft adjustable light output CLO software
Монтаж	Standing on pedestal, including caster & wheels Up to 15 degrees tilt on pedestal
Лампа	1.5k to 7k Xenon arc lamp sizes Compatible with standard and high performance lamp types
Уровень контрастности	2000:1
Входы цифрового видео	2 x SMPTE 292M inputs 2 x DVI input both selectable as single or as dual link
Основные объективы	M25 1.25 -1.45:1 / M25 1.45 -1.8:1 / M25 1.8 -2.2:1 / M25 2.2 -3.0:1 zoom and M25 3.0 -4.3:1
Диагностика проектора	Via touch screen Via D-Cine Communicator control software (theater edition delivered standard on every product) Via SNMP agent
Требования к источнику питания	3 x 400V + N or 3 x 220V version available max. 29,250 BTU/hr (with 6.5kW lamp)
Габариты	projector head: 640(H) x 730(W) x 1186(D) mm / 24.2(H) x 28.7(W) x 46.7(D) inch projector head + pedestal: 1466(H) x 730(W) x 1252(D) mm / 57.7(H) x 28.7(W) x 49.3(D) inch
Вес	projector head + pedestal: approx. 205kg (452lb)
Параметры	· CLO -Constant Light Output control · Anamorphic lens fitting for 1.25:1 scope lens · Acsar 2 Alternative Content Input Processor · ImagePRO HD · SNMP agent (v3)
Информация о заказе	EU: R9010111 US: R9010118

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.
www.barco.com

