

SLite 10 XP FX

Schermo a Led da esterno per installazioni pubblicitarie fisse



Specifiche tecniche**SLITE 10 XP FX****Specifiche generali**

Risoluzione visiva	10,18 mm
Risoluzione fisica	20,36 mm
Luminosità	6500 NIT
Luminosità calibrata	5500 NIT (calibrati a 6500° K)
Configurazione LED	2R, 1G, 1B
Densità pixel	virtuale 9.646/m ² -5.808/pannello (88x66) reale 2.412/m ²
Angolo di visuale orizzontale	120°
Angolo di visuale verticale	60°
Rapporto di contrasto	2000:1 a 200 lux
Durata	50.000 h (bianco totale -mezza luce) 100.000 h (uso tipico)
Consumo energetico	massimo: 640 W/pannello medio: 160 W/pannello
Peso per pannello	38,9 kg esclusa struttura
Elaborazione	14 bit
Colori	4,4 triloni
Intervallo di aggiornamento	> 2000 Hz (PAL/NTSC)
Rinforzo	IP 65
Intervallo di temperature	in funzionamento: Da -20° C a 40° C a magazzino: da -20° C a 60° C
Umidità	in funzionamento: 10 -99% a magazzino: 10 -99%
Compatibilità ingresso D320	S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSDI, dati DVI fino a UXGA
Certificazioni	ETL, CE, CEBEC, TUV, FCC classe A
Dimensioni:	larghezza: 896 mm altezza: 672 mm profondità: 248 mm
Informazioni per ordini	R9004171

Generato il: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.