

ブレンド・プレート・モーター イゼーション

日中と夜間の自動設定切り換え機能



技術仕様

ブレンド・プレート・モータライゼーション

一般仕様

インターフェース	特定のためのシリアル番号付き USB 制御インターフェース
スイッチングタイプ	<ul style="list-style-type: none">1台の装置は20秒でスイッチオンすることが可能-これは、ブレンド・プレートのスイッチのみで、必要となる構成に関連する可視化システムでは不可能です。20台の装置は1分でスイッチオンすることが可能60,000回以上の可動に対応する寿命
電源	90-220V、1A (最高)
衝撃	3x 12.5 ms 中 4G ピーク
振動	<ul style="list-style-type: none">正弦：3G ピーク (5~30Hz)ランダム：1G RMS (0~1000Hz)3軸すべて
制御	<ul style="list-style-type: none">接続デバイスのリスト特定のデバイスのステータス (有効/無効)特定のデバイスの有効化/無効化各システムには独自のIDが割り当てられ、USB接続やPCからは独立して動作するため、システム統合が簡単XDS RACU ゴールデン・アライメント設定内への完全組み込みWindows XP および Windows 7 プラットフォーム (32ビットおよび64ビット) 向けのスタンドアロン・テスト・ツールも入手可能

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。