

# EMS-200

数据流管理与 OpSpace 系统调谐



- 上限64通道
- 300 Mbit/s 的流视频
- 网络流媒体转换
- 全面OpSpace支持

企业媒体服务器 (EMS) 是 Transform N MSG 流节点的衍生产品，通过使用集中管理门户网站，实现更紧密地整合到 OpSpace 系统中。

EMS是巴可公司创新网络可视化解决方案的一部分。此装置包括多个服务，能够处理和分发多达 64 个通道的流视频。EMS与不断增加的各种编码器和摄像机保持兼容，并结合了强劲的性能与出色的功能性。

## 功能和优势

- 管理和协调多达64个通道和300 MB/秒的流视频
- 可以实时预处理视频流，并将它们提供给巴可的通用编码器，保证实现低延迟处理
- 集成的看护功能可以确保流视频的高可用性
- 与不断增加的各种编码器/摄像机保持兼容，包括支持高帧频和百万像素图像
- 加载报告允许对更先进别的资源进行管理
- 通过基于URI的API能够方便地与第三方视频管理系统进行集成
- 从单播到多播的网络流转换，反之亦然
- 连接巴可公司集中管理软件（OpSpace v1.0的一部分）

## 技术规格

## EMS-200

### 输入

通道 (和声)	64
带宽	300 Mbit/s (更大)
HTML至H.264	高达4倍全高清@15fps

### 输出

带宽	300 Mbit/s (更大)
显示通道输出	64

### 一般规格

软件	巴可公司EMS数据流管理与和声系统
操作系统	Linux
校准	CE, CB, IEC60950-1, ETL, CCC, FCC A类
平台	紧凑型工业级服务器NGP-200
净重	5.5千克   12.13磅
磁盘驱动器	优质固态硬盘
网络	2个1GB LAN (仅支持单LAN)
波形因数	3U 1/2 19"机架箱
尺寸	133毫米 x 220毫米 x 279毫米   5.24" x 8.66" x 10.98"
电源	100-240V, 5-3A, 50/60Hz
功率消耗	标准124瓦 更大270瓦
温度范围	0° -40°C   32° -104°F
湿度	更大80% (非冷凝)
噪音级别	更大31 dB(A)
商品编号	R9820011 EMS-200媒体服务器

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。