



# T8

8.33mm 像素间距，模块化室外 LED 显示屏



- 机柜薄而轻
- 为室外固定安装而设计
- 全天候发挥出色性能

T8 拥有修长轻巧的机柜，带有共享电源和控制器，且只有四个校正调试点。因此，它具有更大的灵活性，可大幅缩短安装和校正调试时间，并大大减轻重量。T8 经过了台风测试、IP 等级评定并采用室外 SMD 技术，设计为用于全天候户外品牌和广告宣传的固定安装。

## Unique cost-reducing design

T8 独特的设计消除了对自定义校准二级钢结构的需要，而基于瓦管间距的常规 LED 屏幕则需要采用这种结构。这款机型采用自支撑和可扩展机柜，可直接固定在主要附着点上，可显著降低安装和钢结构的费用。

## Easy install

通过一套有限的组件，您可以构建任意大小的模块化机柜 - 上限由 8X5 个 LED 模块组成，每个模块为 40X40 厘米。T8 修长轻巧，厚度小于 140mm，全铝制成，可以挂到任何墙体上，并且可以从前面和背面轻松检修内部组件和电缆，而无需使用工具。

## Revolutionary processing

除了提供出色的画质以外，T8 还配备革命性的 Infinipix™ 图像处理平台。Infinipix™ 具有出色的像素带宽性能，并与完全基于云计算的监视、控制和自动化诊断相结合。

## Key benefits

- 出色的画质，宽广的视角
- 重量轻
- 安装成本低

- 无需精密支撑钢
- 出色的可靠性
- 便捷的前后维护
- 先进的基于网络的安装、监视和控制

技术规格

T8

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 一般规格    |                                                              |
| 像素间距    | 8.33 mm                                                      |
| LED配置   | SMD                                                          |
| 每个模块的像素 | 48 x 48（水平x垂直）（真实模式）                                         |
| 像素密度    | 14400/平方米                                                    |
| 亮度      | 6000尼特（更大）                                                   |
| 对比度     | 3000:1                                                       |
| 处理      | 16 位/色                                                       |
| 水平观察角度  | 120°（50%亮度时）                                                 |
| 垂直视角    | -50°/+25°（50%亮度时）                                            |
| 功率消耗    | 600 瓦/平方米（更大）                                                |
| 操作电压    | 200-240V<br>50/60Hz                                          |
| LED使用期限 | 100000小时                                                     |
| 散热      | 2046 BTU/小时/平方米（更大）                                          |
| 工作温度    | -20/+50°C                                                    |
| 工作湿度    | 10-95%                                                       |
| IP等级    | 整个机柜的防护等级为IP54。前侧符合IP65                                      |
| 尺寸      | 机壳尺寸：例如 8 个模块宽度和 5 个模块高度的机壳：3200 x 2000 x 150 毫米 (W x H x D) |
| 净重      | 重量/模块：每平方米LED显示器40千克（88磅）。一个模块的平均重量为6.4 千克（14.11 磅）          |
| 可维护性    | 正面和背面                                                        |
| 认证      | CE、ETL、FCC A类、CEBEC、RoHS、WEEE                                |

生成于：08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。