

Valkyrie



**What is TruePix
TruePix**

Технические характеристики**VALKYRIE**

Общие характеристики	
Разрешение	3840 x 2160
Шаг пикселей	1.2
Пикселей на модуль	480 x 270 (HxV)
Number of tiles	64
Яркость	>600 Nits
Однородность яркости	>98%
Обработка изображений	23 bit
Глубина цветности	16 bit (281 trillion colors)
Контрастность	9,000:1
HDR	HLG / HDR10 supported
Затемнение	0-100%
Шейдеры	No
Скорость обновления	3,840 hz
Размер рамки	24 / 25 / 29.97 / 30 / 47.95 / 48 / 50 / 59.94 / 60 / 100 / 119.88 / 120 / 144 Hz
Горизонтальный угол обзора	160° +/-5°
Вертикальный угол обзора	160° +/-5°
Контроль	Infinipix® Gen2
Коммуникация	tbc
3D	3D Supported
Габариты (WxLxH)	487.92 x 274.48 cm (192.08 x 108 inches)
Вес/плитку	8.2kg/tile (single PSU) 8.6 kg/tile (dual PSU)
Вес	524.8 kg (single PSU), 550.4 kg (dual PSU)
Допустимая влажность	10% -80%
Рабочая температура	-10°C to +40°C / 14°F to 104°F
Класс защиты	IP30
Энергопотребление	775 W/m ² (max) = total 16,2kW 273 W/m ² (typ) = total 5,63kW less than 10 W/m ² (standby) = less than 200W total
БТЕ/ч	2,404 BTU/h/m ² (max) 1,026 BTU/h/m ² (typ)
Требования к источнику питания	110-130V/200-240V, 50-60 Hz
Установка	Self-leveling with surface tolerance compensation
Работоспособность	Full front & full back service
Замена модуля	Automated parallel motorized extraction
Размещение модуля	Guided module placement
Эргономика	SteadyView driver algorithm to reduce eye fatigu
Сертификаты	E, UL, FCC class A, RoHS, WEEE, REACH, CCC, RCM
Гарантия	3 years, can be extended up to 8 years

Создано: 22 Jun 2023

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.