


C5

Écran LED d'intérieur Black Face offrant un pas de pixel de 5,5 mm



- **Qualité d'image impressionnante**
- **Facile à installer**
- **Faible consommation d'énergie**

L'écran LED C5 fait partie de la gamme de produits C de Barco dont la réputation n'est plus à faire ! Les produits de la série C sont connus pour leur légèreté, leur facilité d'installation, leur silence de fonctionnement et leur faible consommation d'énergie. Le C5 complète ces formidables caractéristiques par une puissante technologie de traitement d'images basée sur DX, ce qui lui confère une qualité d'image et une simplicité à toute épreuve. L'association de la structure de la série C à la technologie de traitement DX éprouvée de Barco se traduit par une extrême polyvalence. Le C5 ne se contente pas de satisfaire les conditions particulièrement exigeantes rencontrées sur le marché de la location et de la mise en scène. Il constitue, en effet, une solution particulièrement attractive pour les installations fixes grâce à une maintenance réduite, une faible épaisseur et une faible consommation énergétique.

Spécifications techniques

C5

Spécifications générales	
Pas de pixels	5,55 mm
Luminosité	2 000 cd/m² (étalonné à 6 500 °K)
Configuration LED	SMD RVB noir
Densité de pixels	5 184 pixels par module (72 x 72)
Taux de contraste	3 500:1
Angle de vision horiz.	120° (avec une luminosité minimale de 50 %)
Durée de vie	100 000 heures (à 50 % de luminosité)
Consommation électrique	660 W/m² (max.) 220 W/m² (type)
Angle de vision vert.	+/-60 ° (luminosité min. 50 %)
Poids	6,4 kg/module 40 kg/m²
Traitement	Série DX (basé sur NNI)
Couleurs	281 billions
Fréquence de rafraichissement	3 200 Hz
Plage de température	0 °C/+45 °C (en fonctionnement) -20°C/+60°C (stockage)
Humidité	35 %/85 % (en fonctionnement) 10 %/90 % (en stockage)
Construction du portique	Max. 25 modules (10 m)
Construction du pied	Max. 12 modules (4,8 m)
Compatibilité de la source	CVBS, YC, YUV, RVB, DVI (Single-Link et Dual-Link, jusqu'à 2048 x 1536), SDI, HDSDI, Dual-Link HDSDI
Raccordement électrique	Max. 20 modules/circuit 16 A
Connexion des données	Jusqu'à 150 modules par sortie NNI
Alignement Z des tuiles/tuiles	+/-0,5 mm
Capacité de courbure	0 ° (standard) Rayon +4 m / +8 m / -10 m / -22 m (en option)
Courbes alternatives	goujons personnalisés requis
Dimensions (H x l x P)	400 x 400 x 63 mm
Certifications	CE, ETL/UL,c-UL,FCC, TUV GS, CCC (en cours), ROHS

Crée le : 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

