


C16

16.7mm ピクセル・ピッチ、2,000 NIT、屋内用 LED ディスプレイ



Barco の高性能 C シリーズ LED ディスプレイは、レンタルと常設置の両方に設計されています。他の LED ディスプレイに比べ、電力消費と発熱をかなり抑えているディスプレイです。そのため、冷却ファンが不要で、静音かつメンテナンスフリーな運用が可能です。さらに、その薄くて軽い作り故に取り扱い易く設置も簡単です。

革新的なシェーダー・デザイン

C16 LED ディスプレイは C シリーズ製品に有名な DX 画像処理を組み合わせたものです。革新的なシェーダー・デザインにより、C16 は C5 と簡単に組み合わせることができ、スクリーンに画像が表示されていない場合、それらの差異はほとんど分かりません。ユニークな設計により、高解像度と低解像度の LED タイルをシームレスに組み合わせることができます。

イベントおよび固定設置用

イベント市場における使用の他にも、最小限の保守、厚み、低消費電力という特徴を持つ C16 は、常設用としても魅力的な製品となっています。

技術仕様

C16

一般仕様	
ピクセルピッチ	16,7 mm
輝度	2,000 NIT
LED構成	スリーインワン ブラック SMD
ピクセル濃度	3,600/sqm 334/sqf
コントラスト比	3,500:1
水平視野角	120° (50% 輝度)
垂直視野角	+/-60°
輝度半減値	100,000 時間 (@50% 輝度)
消費電力	660 W/m² (最高) 220 W/m² (標準)
タイル・サイズ (WxHxD) (mm)	400 x 400 x 63
重量	6.4 kg/タイル 40 kg/m²
IPレート	屋内のみ
プロセッシング	16 ビット/色
リフレッシュ・レート	3,200 Hz
3D 対応 (オプション)	あり
トラス設置	最大 25 タイル (10m)
床置き	最大 12 タイル (4.8m)
インターフェース/ポート	HDMI リンク x 2
サービス性	前面と背面 (オプション)
ソース互換性	CVBS、YC、YUV、RGB、DVI (シングル&デュアル・リンク、最大2,048 x 1,536)、SDI、HDSDI、デュアル・リンクHDSDI
操作デジタイザー	DX-100、DX-700
証明書	CE/ETL/UL、FCC Class A、TÜV、RoHS、WEEE

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

