

# ClickShare CX-30

Bezproblemowe konferencje bezprzewodowe w małych i średniej wielkości salach konferencyjnych



- **Funkcje interaktywne:** obsługa dotykowa, możliwość wprowadzania adnotacji i pracy na tablicy
- **Zwiększona współpraca z dwoma źródłami na ekranie**
- **Prowadź spotkania wideo za pomocą laptopa, wykorzystując urządzenie Button lub aplikację**
- **W 100% bezpieczne, zaszyfrowane i zarządzane w chmurze**

ClickShare CX-30 udostępnia bezprzewodowe funkcje konferencji w średniej wielkości salach konferencyjnych. Wystarczy wejść do sali konferencyjnej, a ClickShare automatycznie połączy Cię ze znajdującymi się w niej urządzeniami, takimi jak kamery, mikrofony, głośniki, listwy świetlne czy wyświetlacze.

Można rozpocząć spotkanie wideo z laptopa w ciągu kilku sekund, używając dowolnej platformy wideokonferencji. Spotkania hybrydowe mogą być całkiem proste – wystarczy jedno kliknięcie ClickShare Button lub w aplikacji ClickShare – dostępnych dla pracowników i dla gości.

**Product specifications****CLICKSHARE CX-30**

<b>ClickShare Base Unit dimensions</b>	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standardowa wtyczka audiowizualna 110/220 V lub USB-C
Power consumption	Gotowe do ułycia: 5–10 W, 24 W maks.
Weight	900 gr
<b>General specifications</b>	
Operating system	Windows 10 i macOS 11 (BigSur) lub wyższe wersje. Android v11 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare) iOS 14 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)
System requirements	Ponillej znajdziesz sił wymagania, które nalelly spełnił, aby bezproblemowo korzystać z Microsoft Teams lub Zoom. Minimalne: dwurdzeniowy procesor Intel i3 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mojave Zalecane: czterordzeniowy procesor Intel i5 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mac OS
Video outputs	4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. HDMI 1.4b lub USB-C DisplayPort 1.2
Audio output	USB, HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Reach	Maks. 30 m (100 stóp) między ClickShare Button a ClickShare Base Unit Pasmo człstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz (DFS)
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w wybranych krajach)
Connections	1x kabel Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB typu C 3.0 (z przodu); 1x USB typu A 3.0 (z przodu)
Temperature range	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Tak
Prowadzenie konferencji bezprzewodowych	za pośrednictwem aplikacji lub Button
Local view	Tak
Network connection	LAN i WiFi *
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok. 5-letnie usługi SmartCare

**Last updated: 18 Apr 2024**

© 2018 Barco nv. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Due to continued innovation, information and technical specifications are subject to change without prior notice. Please check [www.barco.com](http://www.barco.com) for the latest specifications.