

CLM HD8

<P>8,000 ルーメン、1080p HD解像度 シングルチップ DLP プロジェクター
</P>

full HD
1920 X 1080P

DMX
CONTROL

8K
LUMENS



技術仕様

CLM HD8

一般仕様

プロジェクタータイプ	フル HD シングルチップ DLP デジタル・プロジェクター
使用技術	0.95" DMD™ x1 カラー・ホイール:RGBW
解像度	1920x1080
輝度	8,000 センタールーメン 7,500 ANSI ルーメン
コントラスト比	1,200:1 (標準) 2,000:1 (ハイコントラスト・モード)
輝度均一性	95%
アスペクト比	16:9
ScenergiX	水平・垂直エッジ・ブレンドイング
レンズタイプ	QCLD
レンズ	CLD (固定) 0.85:1 (ズーム) 1.2-1.5 1.5-2.2 2.2-4.4 4.4-7.0
光学レンズシフト	垂直:-20%〜+110% 水平:-15% (左) および 100% (右) ズーム・レンズ上
色補正	P7
ランプ	4x300W
ランプの寿命	750 時間 (標準) 1250 時間 (最長)
ランプを装着した搬送	はい
素早く取り替えられるランプ・ハウス	はい、自動ランプ選択
お客様によるバルブ交換	該当なし
ランプ保証 (現場での取り替え/工場での取り替え)	120 日、500 時間
シールドエンジン	標準
光学ダウザー	DMX512 信号経由で、0%〜100% の輝度コントロール
ピクチャー・イン・ピクチャー	最大で同時に 2 つのソース
方向	テーブル・天井・(サイド) 縦長・垂直
DMX 512	標準
WARP	水平キーストーン
統合ウェブ・サーバー	該当なし
CLO (コンスタント照明出力)	該当なし
3D 対応 (オプション)	パッシブ、円偏光
入力	SDI/HDS DI、DVI (HDCP 1,3)
オプション入力	DVI(HDCP);5-BNC RGBHV、RGBS/RGsB、YUV CS/SOY、コンポジットビデオ、S-ビデオ; HDS DI/SDI
入力解像度	NTSC から UXGA (1600x1200) まで。フル HD (1920x1080) を含む
最大ピクセル・クロック	165 MHz
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット
制御	XLR 有線 + IR、RS232
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続
電源要件	100-240V/50-60Hz
最大消費電力	1600W
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	49dB(A)
動作周囲温度	0〜40°C / 32°〜104°F
動作湿度	0-80% (結露なし)
BTU消失	最大 5459 BTU/h
寸法 幅×長さ×高さ	692 x 442 x 293mm 27.24 x 17.4 x 11.53 インチ
重量	30kg (66.13 ポンド)
梱包サイズ	(LxWxH) 770 x 580 x 480mm 30.31 x 22.83 x 18.89 インチ
工場からの輸送重量	35kg (77.16ポンド)
標準アクセサリ	電源コード、ワイヤレス/XLR 有線ラジリモート・コントロール
証明書	FCC パート 15 クラス A および CE EN55022 クラス A、RoHS に準拠
保証	2 年間

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

