

ClickShare CSC-1

Kabelloses Präsentationssystem mit vollem Funktionsumfang für anspruchsvolle Besprechungs- und Sitzungsräume



- Kabellose Verbindung mit dem zentralen Bildschirm
- Bis zu 4 Benutzer auf dem Bildschirm
- Teilen über Laptop, Tablet oder Smartphone
- Zentrale Verwaltung
- 4 Buttons im Lieferumfang enthalten

ClickShare ist das drahtlose Präsentations- und Kooperationssystem von Barco, mit dem alle Tagungsteilnehmer Inhalte auf dem zentralen Bildschirm im Tagungsraum teilen können.

Ein unvergleichliches Benutzererlebnis

Mit dem Klick auf einen Button werden die Inhalte, die auf Ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone sichtbar sind, auf dem großen Bildschirm angezeigt. So werden alle Teilnehmer intensiver in den Entscheidungsfindungsprozess einbezogen. Durch die Kombination aus extremer Einfachheit und einer unübertroffenen Benutzererfahrung ist jeder, der ClickShare verwendet, sofort begeistert. Aufgrund der Stabilität und Benutzerfreundlichkeit des Systems sind kaum Eingriffe durch die IT-Abteilung erforderlich.

Mehr Pixel, mehr Inhalte

Wenn Sie zwei Projektoren, zwei Bildschirme oder eine Doppel-HD-Leinwand verwenden, ist die voll ausgestattete CSC-1 Base Unit die richtige Wahl. Dieses Gerät ist vollständig kompatibel mit den ClickShare Buttons und den Apps für mobile Geräte und wurde für die Verwendung in modernsten Tagungs- und Sitzungsräumen entwickelt.

Optimierte Zusammenarbeit

Durch die Möglichkeit, die Inhalte von bis zu 4 Benutzern gleichzeitig anzuzeigen, bietet die CSC-1 Base Unit ein vollständiges ClickShare-Kollaborationserlebnis. 64 Buttons können drahtlos mit der Base Unit verbunden und gemeinsam genutzt werden. Zudem sorgt die perfekte Synchronisation von Ton und Bild dafür, dass Filmclips optimal genossen werden können. Dynamische Inhalte von iPads, iPhones sowie den Galaxy-Geräten von Samsung können mit Hilfe der speziellen Apps direkt auf dem Bildschirm angezeigt werden. Mit anderen Android-Geräten sind Sie auf die Anzeige statischer Inhalte beschränkt.

Das komplette ClickShare-Erlebnis

Die CSC Base Unit bietet die Möglichkeit, Inhalte gleichzeitig auf 2 Bildschirmen und 4 verschiedene Quellen anzuzeigen und synchronisierte Audio-/Videowiedergabe zu genießen. In Verbindung mit einigen zusätzlichen Innovationen bietet diese Base Unit Benutzern das erstklassige ClickShare-Erlebnis.

Allgemeine ClickShare-Funktionen Button

Video und Audio**Keine Installation****Mobil****Wi-Fi****Spezielle CSC-Funktionen**

Ein Set umfasst die CSC Base Unit, einen ClickShare Tray und 4 ClickShare Buttons

Ein Set umfasst die CSC Base Unit, einen ClickShare Tray und 4 ClickShare Buttons

Ein Set umfasst die CSC Base Unit, einen ClickShare Tray und 4 ClickShare Buttons

Ausgangsaufösungen von bis zu 3.840 x 2.160 Pixeln

Ausgangsaufösungen von bis zu 3.840 x 2.160 Pixeln

Ausgangsaufösungen von bis zu 3.840 x 2.160 Pixeln

4 Benutzer teilen Inhalte auf dem Bildschirm

4 Benutzer teilen Inhalte auf dem Bildschirm

4 Benutzer teilen Inhalte auf dem Bildschirm

Gleichzeitiger Anschluss von bis zu 64 ClickShare Buttons an die CSC Base Unit

Gleichzeitiger Anschluss von bis zu 64 ClickShare Buttons an die CSC Base Unit

Gleichzeitiger Anschluss von bis zu 64 ClickShare Buttons an die CSC Base Unit

Gleichzeitiger Anschluss von bis zu 64 ClickShare Buttons an die CSC Base Unit

Perfekt synchronisierte Ton-und Videowiedergabe

Perfekt synchronisierte Ton-und Videowiedergabe

Perfekt synchronisierte Ton-und Videowiedergabe

Perfekt synchronisierte Ton-und Videowiedergabe

Support für zwei Bildschirme

Support für zwei Bildschirme

Support für zwei Bildschirme

Support für zwei Bildschirme

Anzeigen von dynamischen Inhalten von iPads, iPhones und Samsung Galaxy Geräten

Anzeigen von dynamischen Inhalten von iPads, iPhones und Samsung Galaxy Geräten

Anzeigen von dynamischen Inhalten von iPads, iPhones und Samsung Galaxy Geräten

Anzeigen von dynamischen Inhalten von iPads, iPhones und Samsung Galaxy Geräten

Technische Daten

CLICKSHARE CSC-1

Allgemeine technische Daten

AirPlay-Unterstützung	iOS-Mirroring (AirPlay) von iOS 9.0 bis iOS 1A.3/Mac OS 10.13 El Capitan oder höher
Google Cast Support	Google Cast wird nicht unterstützt
Betriebssystem	Windows 7/8.1/10, 32 & 64 Bit macOS 10.10/10.11/10.13 (Sierra) Android v5 & v6 & v7 (ClickShare-App) iOS 11.3 & 10 (ClickShare-App)
Video-Ausgänge	DisplayPort, Single-Link DVI-I VGA (über mitgelieferten Konverter, höchste Auflösung nur mit reduzierter Überdeckung) Bei der Verwendung von zwei Monitoren wird die Verbindung entweder über DVI und DisplayPort oder über VGA und DisplayPort hergestellt.
Bildrate	Bis zu 30 fps (ab Softwareversion V1.03.00.0001 oder höher)
Ausgangsaufösung	UHD (3.840 x 2.160) erhältlich in Verbindung mit ClickShare CSC Base Unit Software v01.09.00.22 aufwärts
Geräuschpegel	Max. 28 dBA
Anzahl gleichzeitiger Quellen	4
Anzahl gleichzeitiger Verbindungen	64
Audio	Analoges Audio von ClickShare CSC-Base-Unit-Software v01.02.00.09 und höher Digitales Audio (in DP eingebettet) von ClickShare CSC-Base-Unit-Software ab v01.05.00.32
Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android	Verfügbar über die ClickShare-App für statische Inhalte. Bei iOS-Geräten, die iOS9 verwenden, ist ein vollständiges Mirroring von der Firmware des ClickShare CSC Base Units möglich v01.09.00.22 und höher
Erweiterter Desktop	Verfügbar (abhängig vom Treiber für Ihre Grafikkarte)
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK
Verschlüsselung	AES CCMP
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n
Drahtlos-Datenrate	Bis zu 300 Mbps
Reichweite	Max. 30 m (100 Fuß) zwischen ClickShare-Schalter und ClickShare-Grundgerät
Frequenzband	2,4 Ghz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden nicht unterstützt)
Verbindungen	1x Ethernet-LAN 4 x (Rückseite) und 1 x (Vorderseite) USB Analoger Ausgang mit Mini-Klinkenbuchse (3,5 mm) Analoger Eingang mit Mini-Klinkenbuchse (3,5 mm)
Temperaturbereich	Betrieb: +5 °C bis +40 °C (+41°F bis +104°F) Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4°F bis +140°F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Höhe	Max. 3.000 m (9.842 Fuß)
Lebensdauer	MTBF= 40.000 h (90 % Aussagewahrscheinlichkeit) MTBF= 100.000 h (60 % Aussagewahrscheinlichkeit) MTBF-Bedingungen: ■ Umwelt: Ground Benign ■ Temperatur: 25 °C ■ Methode: MIL-HDBK-217F Notice 2
Gewährleistung	3 Jahre Standard Auf 5 Jahre erweiterbar
Systemanforderungen	Mindestanforderungen an den PC: •CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 – 2 * 1.600 Mhz (oder Äquivalent: AMD Athlon 64 X2 3800+ -2 * 2.000 Mhz) •Speicher: 1.024 MB RAM •OS: Betriebssystem: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 unterstützt, erfordert aber mehr RAM) Für PCs empfohlene Anforderungen: •CPU: Intel Core 2 Duo E4600 – 2 * 2.400 Mhz (oder Äquivalent: AMD Athlon 64 X2 4800+ -2 * 2.500 Mhz) •Speicher: 2.048 MB RAM •OS: Windows XP Pro/Home, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 MAC •CPU: Intel Core 2 Duo •Speicher: 2.048 MB RAM •OS: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8
Abmessungen ClickShare-Grundgerät	
Gewicht	2,6 kg/5,75 lb
Abmessungen (HxBxT)	181 mm (einschl. Antennen) x 260 mm x 276 mm (Min.) / 7,125" (einschl. Antennen) x 10,236" x10,9" (Min.)
Stromverbrauch	Abschaltung: 2,5 W Betrieb (typisch): 20 W Maximum: 35 W

Generiert am: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.