

# Cineo30

适用于后期制作高精度DLP投影机



Cineo30设计时考虑了分级、编辑和预览套件，提供绝对的颜色和校准精度。它具有足够的亮度可以充填到宽达4米的荧幕上，可对生产特定投影应用进行无限定制。

独特的RealColor色彩管理系统提供XYZ轴上仅 $\pm 0.002$ 个点的色彩精度。集成商和用户可以使用内置色彩管理套件或第三方解决方案来正确校准1D和3D LUT。凭借其高亮度输出，可以在14ftL时用于数字影院标准宽达4米的荧幕。

- $\pm 0.002$ 点色彩精度
- REC709更小固有色彩空间
- DLP®技术
- 提供3D立体型号
- 用户可调节亮度输出以适合荧幕尺寸
- 多种HD镜头可供选择
- Failsafe DuArch™结构
- 以太网管理