



STEALTH™

<P>コスト効率の高い、モジュラー式透過型LED ディスプレイ</P>



技術仕様		STEALTH™
一般仕様		
ピクセルピッチ	25 mm	
色の深み	48 ビット/ピクセル	
光出力	2,400 NIT (平均)、3,600 NIT (最高)	
透過性	60% (開口率)	
タッチカラー	ブラックまたはホワイト	
消費電力	70W/パネル	
寸法	長さ:398.5 mm (15.69 インチ) 幅:38.5 mm (1.52 インチ) 高さ:400.0 mm (15.75 インチ)	
重量	1.0 kg (2.20 ポンド)	

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

