

X1.9

Светодиодный дисплей для помещений, шаг пикселя 1,9 мм, 1000 нит

- Светодиодный дисплей для помещений высокой яркости и разрешения
- Балка фермы с автоматическим выравниванием
- Доступ спереди

X1.9 – это светодиодный дисплей высокого разрешения с шагом пикселя 1,92 мм. Благодаря высокой яркости (1000 нит) и невероятно малому шагу пикселя этот восхитительный продукт не только подходит для создания традиционных светодиодных видеостен, но и для новых областей применения, например для диспетчерских пунктов и конференц-залов. Эта светодиодная панель характеризуется невероятным качеством и удобством обслуживания благодаря не имеющей аналогов механической конструкции платформы обработки видеоизображения InfinipixTM и возможности доступа к передней панели. Кроме того, быстрота установки, проводка минимального количества кабелей, упрощенная настройка и обслуживание делают модель X1.9 идеальным решением для любой области применения, в которой требуется светодиодная панель.

Идеальное выравнивание изображений

Модель X1.9 позволяет получить однородные изображения высокого качества с точной глубиной цвета при любом уровне яркости, включая пониженную яркость. Благодаря уникальному механическому решению X1.9 обеспечивает простое и точное выравнивание без необходимости настройки на месте установки. Кроме того, модель оснащена платформой Barco InfinipixTM, которая обеспечивает немасштабированное разрешение до 4K от одного источника и полное резервирование данных.

Быстрая и простая установка

Балка фермы с автоматическим выравниванием модели X1.9 обеспечивает нулевое давление, что в сочетании с компенсацией швов позволяет получить по-настоящему бесшовный экран. Эта балка обеспечивает автоматическую балансировку и надлежащее выравнивание дисплея. Более того, в целях облегчения установки необходимое число кабельных соединений X1.9 сведено к минимуму.

Технические характеристики		X1.9
Общие характеристики		
Шаг пикселей	1,92 мм / 0,076 дюйма	
Плотность пиксела	270400 пикселей/кв. м	
Пикселей на панель	208 x 234 пикселя (Г x В)	
Тип ЖКИ	SMD RGB черный	
Яркость	1000 нит	
Срок службы светодиода	80000 часов (яркость 50%)	
Формирование сигналов цветности	16 бит (от входа до выхода)	
Цвета	281 триллион	
Обработка	Infinitipix (TM)	
Совместимость источника	см. Infinitipix (TM)	
Подключение для передачи данных	10G Infinitipix(TM), 2 входа/2 выхода SFP+	
Поддержка 3D-режима	да	
Горизонтальный угол обзора	+/-60° (яркость не менее 50%)	
Вертикальный угол обзора	+/-60° (яркость не менее 50%)	
Размер панели (ШxВxГ) в мм	400 x 450 x 91 мм / 15,75 x 17,72 x 3,58 дюйма	
Вес/плитку	6,6 кг / 14,55 фунта	
Работоспособность	Спереди/сзади	
Макс. подвешивание	15 панелей	
Входное напряжение	100-240 В / 50-60 Гц	
Энергопотребление	917 Вт/кв. м -85 Вт/кв. фут (макс.) 420 Вт/кв. м -39 Вт/кв. фут (номинал)	
Макс. подключение питания /источник питания	10 панелей (100–180 В), 17 панелей (180–240 В)	
Тепловыделение	3126 БТЕ/ч/кв. м (макс.) 1421 БТЕ/ч/кв. м (номинал)	
Температура при эксплуатации	0° -40°C (32° -104°F)	
Влажность при эксплуатации	10–80%	
Охлаждение	Пассивная система охлаждения (активная система охлаждения для режима высокой яркости)	
Класс защиты	Только внутри помещений	
Страна происхождения	Бельгия	
Сертификаты	CE, ETL/UL, FCC класс B, RoHS, TÜV, WEEE	

Создано: 10 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

