

NX-4 (instalación fija)

4 mm, 2.000 NIT, pantalla con LED's realmente negros para aplicación indoor



Especificaciones del producto**NX-4 (INSTALACIÓN FIJA)****Especificaciones generales**

Profundidad de píxel	4,66 mm
brillo	2.000 nits
configuración LED	SMD 3 en 1
Densidad de píxeles	45,918/sqm 4,271/sqf 10,368/tile (96x108)
ángulo de visión horizontal	120° (brillo mín. 50%)
ángulo de visión vertical	+48, -55° (brillo mín. 50%)
relación de contraste	4.000:1 (a 500 lux)
tiempo de vida	60.000 horas al 75% de brillo inicial
consumo de potencia	300 W/tile (máx.) 132 W promedio
Voltaje de alimentación operativo	200-240 V / 50-60 Hz
dimensiones de tiles	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
dimensiones de tiles	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
dimensiones de tiles	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
dimensiones de tiles	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
Peso / tile	12,9 kg
Tipo de IP	Uso en interiores exclusivamente
procesado	16 bits/color
colores	281 billones
tasa de refresco	3.200 Hz
montaje con pie	Máx. de 12 tiles de alto
montaje con viga	Máx. de 15 tiles de alto
Interfaz de enlace	Interfaz NNI (conector HDMI)
Longitud máx. de enlace	10 m (con cable HDMI de Barco)
Interfaces	Enlace HDMI 4x USB 1x (diagnóstico)
Conexión en cascada máx. de potencia	8 tiles
Facilidad para el servicio	Delantera y trasera (se necesitan herramientas para la parte delantera)
Temperatura operativa	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-20 -60°C
Humedad operativa	35-85%
humedad de almacenaje	10-90%
compatibilidad de la fuente	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI (enlace simple y doble, hasta 2048x1536) SDI, HD-SDI, HD-SDI de enlace doble
Digitalizador operable	DX-700 (con tarjeta de salida NNI)
Certificaciones	CE clase A, TUV, FCC clase A, ETL, Cebec

Generado en: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.