

OverView LVD-5521D

适合入门级和中端应用的 55 英寸超窄边框 (ENB) LCD 拼接显示系统



- 500 尼特亮度，ENB 系列
- 卓越的显示单元色度和亮度
- 易于使用的拼接显示系统设置和控制界面
- 带集成传感器的 Sense X 亮度和颜色自动校准
- 无风扇解决方案，无噪音
- 降低能耗
- 可选 5 年服务套餐

巴可的 OverView LVD-5521D 是一款高性能、中等亮度（典型值 500 cd/m²）且成本优化的 55 英寸 LCD 面板，专用于平铺拼接显示系统应用。作为 ENB 1.8 毫米边框产品的一部分，OverView LVD-5521D 具有出色的色彩和宽视角，为入门级和中端应用提供了巨大的价值。

自动校准带来完美图像

OverView LVD-5521D 是巴可备受赞誉且业界领先的 OverView LCD 拼接显示系统产品组合的一部分 -它对高端巴可优利视平台起到了补充作用。标志性的创新型 Sense X -巴可公司的自动实时校准系统 -可确保整面墙始终产生良好平衡的图像 -从而避免拼接显示系统出现“棋盘格”图案图像。巴可是市场上唯一一家基于集成的亮度和颜色传感器实现此类型的实时自动校准的公司。

延长正常运行时间，降低功耗

使用巴可的拼接显示系统管理器可以更轻松地控制拼接显示系统，进一步提高用户友好性。

技术规格

OVERVIEW LVD-5521D

面板

LCD 技术	平面转换
分辨率	全高清 (1920 x 1080 像素)
背光	直接式 LED
纵横比	16:9
亮度	500 cd/m ² (典型值)
对比度	1200:1 (典型值)
白点	原生 10000 K (典型值)
校准	Sense X 色彩和亮度自动校准
背光寿命	60000 小时 (典型值)
冷却	无风扇
屏幕雾度	25%
视角 (水平、垂直)	178°(水平) / 178°(垂直)
响应时间	8 毫秒
工作温度	0°C -40°C
工作湿度	10% -90% (非冷凝)
储存温度	-20°C -60°C
存储湿度	5% -90% (非冷凝)
安装	VESA 600 x 400

功率

交流输入电压	100-240 VAC, 50-60 Hz
功耗	170 瓦 (原生 500 尼特)
散热	580 BTU/小时

尺寸

尺寸	1211.5 x 122.1 x 682.3 毫米 47.69 英寸 x 4.08 英寸 x 26.86 英寸
显示区域屏幕对角线	55 英寸 (1397 毫米)
活动屏幕面积	1209.6 毫米 x 680.4 毫米 47.62 英寸 x 26.79 英寸
重量	27.55 公斤 60.74 磅
边框宽度生成	ENB (1.8 m 0.07") 系列

连接性

DP 接口	2x DP1.2 输入 (当电缆长度超过 3 米/10 英尺时, 必须使用 DisplayPort 1.2 电缆) 1x DP 1.2 输出
HDMI™	2 个 HDMI™ 2.0 输入
以太网端口	1
USB	1 个输入 (仅用于电源)
HDCP	是 (HDCP 2.2)

型号

型号名称	OverView LVD-5521D
------	--------------------

其它

商品编号	R9867810
------	----------

生成于: 23 Feb 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。