

Coronis 5MP

5MP 高级诊断显示系统



技术规格

CORONIS 5MP

一般规格

屏幕技术	TFT AM LCD 双域 IPS
活跃屏幕大小 (对角线)	541 mm (21.3")
活跃屏幕大小 (H x V)	422 x 338 mm (16,6 x 13,3")
宽高比 (H:V)	5:4
分辨率	5MP (2560 x 2048)
像素间距	0.1650 mm
彩色成像	否
灰色成像	是
灰阶数 (查看表入/查看表出)	1024 灰度级 (10/10)
视角 (H, V)	170°
均匀亮度技术	否
每像素均匀性 (PPU)	否
环境光补偿 (ALC)	否
背光输出稳定 (BLOS)	否
I-Guard	是
更大灯光	900 cd/m ²
DICOM 校准亮度 (自然白)	500 cd/m ²
对比度 (ULT 关闭)	800:1
反应时间(Tr + Tf)	50 ms
视频输入信号	DVI-D 双线
USB端口	1 上游, 2 下游
USB标准	1.1
电力消耗 (标称)	72W
节电模式	是
带底座维数(W x H x D)	纵向: 408 x 582-642 x 250 mm 横向: 493 x 508-568 x 250 mm
无底座维数(W x H x D)	纵向: 408 x 493 x 114 mm 横向: 408 x 493 x 114 mm
带底座净重	13.5 公斤
安装标准	VESA (100 mm)
屏幕保护	保护性不反射玻璃盖
推荐模式	CT, MR, US, DR, CR, NM, Film
认证	UL 60601-1 第一版, CAN/CSA-C22.2 NO.601.1-M90 IEC 60601-1 2ND ED:1988 + A1:1991 + A2:1995, IEC 60950-1:2001 第一版, CE -2004/108/EC, DEMKO -EN 60601-1, CCC -GB9254-2008 + GB4943-2001 + GB17625.1-2003, KCC, VCCI, FCC class A, FDA,VCCI, RoHs
备件	使用说明书 视频线(DVI单线) 主线 (欧洲 (CEBEC/KEMA), 美国 (UL/CSA; 承接插头 NEMA 5-15P), 中国(CCC)) 外部电源
可选附件	不适用
QA软件	MediCal QAWeb
保修期	5 年

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。