

Presentation PRO

PresentationPROは、小規模なプレゼンテーションやブレイクアウトルーム用に設計された7入力のオーディオ／ビデオ・シームレススイッチャーです。



技術仕様

PRESENTATION PRO

一般仕様	
音声入力	A/V汎用入力：ステレオオーディオ 7 チャンネル、5ピンMCOオス端子 マイクジャック：非切替MIC入力X1、3ピンMCOオス端子 ライン入力：非切替LINE入力X1、3ピンMCOオス端子 オーディオレベル：一般またはプロの信号レベルに対応 オーディオミキシング：MICおよびLINEオーディオは、選択したA/V入力のオーディオと混合可能
オーディオ出力	出力：ステレオオーディオX1、5ピンMCOオス端子 オーディオレベル：一般またはプロ向けの信号レベルを出力
ユーザー・コントロール	A/Vソース選択：点灯キーによりオーディオボリューム／ミュート制御：マスターボリューム、LINEボリューム、MICボリ ューム、7A/V入力それぞれを個別に制御 ビデオトランジション効果：長さを設定可能なカット、フェード、ディゾルブ、ワイプ効果 セットアップ制御：電界発光ディスプレイ、制御ノブ、6本のキーがメニューベースのフロントパネルインタフェースを 提供するため、セットアップが簡単 り、7本のA/V入力または保存したロゴイメージを選択
ビデオ入力	/V汎用入力： 7 高帯域幅ビデオチャンネル 高解像度ビデオ：水平走査周波数最大100 KHz、解像度最大1600x1200で、RGBビデオの変換に対応。プログレッシブ（480p、720p）HDTVタイミングのビデオに も対応。RGB入力レベルは、個別にプログラム可能。標準ビデオ：RGB、YUV、Sビデオ（Y/C）、NTSC/PALビデオ形式 に対応。入力レベルは、各RGBおよびYUVソースについてプログラム可能。Sビデオでは輝度とクロミナンスのレベルを プログラム可能、NTSC/PAL入力では色相と彩度を制御可能。同期：入ってくるビデオソースに自動的にロック。 入力同期信号：シンクオンビデオ、セパレートCまたは水平／垂直同期、端子：HD-15
ビデオ出力	高解像度ビデオ：VGA（640x480）、SVGA（800x600）、XGA（1024x768）、SXGA（1280x1204）、HDTV 480p、720pの 出力形式を、ユーザがプログラム可能 メイン出力：独立してバッファされたチャンネル2本が、HD-15端子経由でRGBHV信号を提供。出力同期タイプ：セパレー トCまたは水平／垂直同期
リモート・コントロール	リアルタイム制御用のRS-232シリアルポート、オプションのPP-0701プレゼンテーションコントローラ
環境	温度：摂氏0〜40度、湿度：0〜95%、結露なし
入力電力	115/130 VAC、47〜63 Hz、1.0〜0.5 A
物理仕様	高さ：1.5" 幅：17"（43.2 cm）、またはラックマウントオプション付きで19"（48.3 cm） 奥行き：13"、重量：9lbs 出荷重量：13 lbs
保証	すべてのビデオ製品は、最高のクオリティ基準を満たすよう設計、テストされており、3年間の部品／工賃保証が付いて います

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべ
てのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく
変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

