

wePresent WiPG-1000

任意のデバイスからスクリーンのワイヤレス共有を可能にする、1080pベシ
ック無線プレゼンテーションシステム



- 緊急会議中のクイックプレゼンテーションのための自動オン機能
- BYOD環境に理想的なクロスプラットフォーム機能
- 最大4人のユーザーを固定スクリーンモードで同時に表示可能

WiPG-1000は、wePresent製品ラインナップにおけるプレゼンテーションソリューションのベースモデルです。この入門モデルはクラスルーム、ハドルスペース、会議室向けに機能が詰め込まれた、お手頃なソリューションです。WiPG-1000では、最大1080pのHDMI/VGA出力でディスプレイと接続。セカンダリオーディオをサポートするオーディオジャックも備えています。

デバイスを問わないプレゼンテーション

私有のデバイスの利用が当たり前となった今日の環境において、クロスプラットフォームのプレゼンテーションの重要性は、かつてない高まりを見せています。wePresentなら、デバイスの種類を問わず簡単に接続ができ、ソフトウェアのインストールも不要でコンテンツを素早く簡単に表示できます。またWiPG-1000では、iOS デバイスからのオーディオ/ビデオコンテンツの共有に、AppleのネイティブAirPlayプロトコルを使用できます。

複数のユーザーによる同時プレゼンテーション

会議室やクラスルームの大きさは、さまざまです。最大規模の環境での管理をサポートするため、wePresentのインタラクティブプレゼンテーションとコラボレーションソリューションでは、最大64人ものユーザーが接続、参加できます。接続中のユーザー全員が順番にプレゼンテーションを行うことができ、極めて協調性の高いマルチユーザー環境を促進します。モデレーターは会議コントロールを使用することで、オンスクリーンキューから接続中の参加者を任意に選択し、最大4人まで同時に表示できます。

セキュリティを損なわない柔軟な接続とネットワーク

WiPG-1000では、ワイヤレスアクセスポイント（WAP）が設定可能で、チームやゲストの接続ように追加のワイヤレスSSIDをブロードキャストできます。このユニットでは、SALSA20データ暗号化によるエンタープライズレベルのセキュリティ、ゲートキーパー設定、IP設定による個別化された制御が利用できます。

インタラクティブな体験を可能にするビルトイン機能

WiPG-1000には、Bluetoothマウスを接続するオンボードのUSBポートが付属し、オンスクリーンでの会議コントロールが使用できます。タッチスクリーンディスプレイがある環境の場合、WiPG-1000はタッチスクリーンコントロールも対応します。

WiPG-1000は、米国、カナダ、メキシコではご利用いただけません。

技術仕様

WEPRESENT WIPG-1000

一般仕様	
オペレーティング・システム	Windows 7、8、10 以降 macOS X、10.9 以降 Android 4.1 以降 iOS 9 以降
ネイティブ業界標準サポート	Apple AirPlay
ビデオ出力	1 x HDMI 1 x VGA 端子
フレームレート	最大 30 fps
出力解像度	最大 1080p
接続中のユーザー	最大 64
ソース	固定スクリーン・レイアウトで同時に最大 4 つまで
オーディオ出力	HDMI アナログはオーディオ・ジャック 3.5mm 経由
認証プロトコル	WEP WPA / WPA2 PSK
無線伝送プロトコル	2.4G (b/g/n) / 5G (a/n) 切替可能
インターフェース	15 ピン VGA HDMI RJ-45 USB 2.0 (x3) リセット・ボタン ステレオ電話ジャック
消費電力	13.6W (全負荷消費電力) テスト条件下: ・電源: DC 5V ・SW バージョン: 2.2.3.2 ・HW バージョン: Rev.C (2016/11/07) ・USB ポート: 各ポートの負荷 0.5A (全部で 3 ポート) ・WiFi: 2.4G/11n (1080p の動画配信を 4 本表示) ・イーサネット・ポート: パケット (ping) ・HDMI: 出力 4-in-1 スクリーン ・VGA: 出力 4-in-1 スクリーン ・電話ジャック: スピーカー接続
熱損失	14.663 BTU / 時間
重量	780 g (パッケージあり) 260g (パッケージなし)
寸法	154.4 x 60.3 x 25 mm (パッケージなし) 216 x 220 x 66 mm インチ (パッケージあり)
環境温度	動作温度: 0 ~ 40°C 保管温度: -10 ~ +70°C
周囲の湿度	動作湿度: ≤90% 保管湿度: ≤85%RH

生成日: 15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。