

X-PORT™ DCC 120 (双通道组合器, 3D)



推入式模块方便贴合投影机背面 可从无源转换为有源立体
3D Frame将任意两个L/R单串流信号转换为一个顺序120Hz 3D串流
Frame将任意双头信号转换为一个120Hz串流 可与
projectiondesign 的 X-PORT™ 模块 HDMI 3D、3G-SDI 或 DP 接口
组合

- 推入式模块方便贴合投影机背面
- 可从无源转换为有源立体3D
- Frame将任意两个L/R单串流信号转换为一个顺序120Hz 3D串流
- Frame将任意双头信号转换为一个120Hz串流
- 可与 projectiondesign 的 X-PORT™ 模块 HDMI 3D、3G-SDI 或 DP 接口组合