

ClickShare CX-30

Удобная беспроводная система конференц-связи для малых и средних переговорных комнат и конференц-залов



- Интерактивные функции: touchback и комментарии, а также возможности режима информационной доски.
- Расширение совместной работы с двумя источниками на экране
- Проводите видеовстречи со своего ноутбука с помощью Button или приложения
- На 100% безопасная и зашифрованная система с управлением через облако

ClickShare CX-30 позволяет проводить беспроводные встречи в конференц-залах среднего размера. Когда вы входите в конференц-зал, ClickShare автоматически подключает вас к устройствам в помещении, таким как камеры, микрофоны, динамики, звуковые панели и мониторы.

Начните встречу со своего ноутбука за считанные секунды, используя предпочитаемую платформу для видеоконференций. Создайте гибридные собрания одним нажатием кнопки ClickShare Button или приложения ClickShare, как для сотрудников, так и для гостей.

Технические характеристики**CLICKSHARE CX-30****Размеры базового блока ClickShare**

Размеры (ВхШхГ)	34 x 135 x 135 мм
Электропитание	Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока
Энергопотребление	Эксплуатация: 5–10 Вт, макс. 24 Вт
Вес	900 gr

Общие характеристики

Операционная система	Windows 10 и более поздней версии macOS 11 (BigSur) и более поздней версии. Android 11 и более поздней версии (приложение ClickShare) iOS 14 и более поздней версии (приложение ClickShare)
Требования системы	Для бесперебойной работы в Microsoft Teams или Zoom. Минимальные требования: двухъядерный процессор Intel i3/8 ГБ оперативной памяти/ОС: Windows 10 последней сборки или Mojave последней сборки Рекомендуемые требования: четырехъядерный процессор Intel i5/8 ГБ оперативной памяти/ОС: Windows 10 последней сборки или macOS последней сборки
Выходы видео	4K UHD (3840 x 2160), 30 Гц, HDMI 1.4b
Выход аудиосигнала	USB, HDMI
USB	1 разъем USB-A, 1 разъем USB-C
Устройства ClickShare Button	2
ClickShare App	Приложение для ПК и мобильных устройств
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Максимальное количество одновременных подключений (с помощью кнопок и/или приложения)	32
Уровень шума	Макс. 25 дБА при температуре 0–30 °C Макс. 30 дБА при температуре 30–40 °C
Протокол аутентификации	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Область действия	До 30 м (100 футов) между ClickShare Button и ClickShare Base Unit Полоса частот 2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS)
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS в отдельных странах не поддерживаются)
Связи	1 локальная сеть Ethernet, 1 Гбит 1 разъем USB 2.0 Type-C (спереди); 1 разъем USB 2.0 Type-A (спереди)
Диапазон температуры	Эксплуатация: от 0°C до +40°C Макс. температура: 35°C на высоте 3000 м Хранение: от -20°C до +60°C
Влажность	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
Система предотвращения кражи	Кенсингтонский замок
Сертификаты	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Да
Беспроводные конференции	через приложение или Button
Трансляция с монитора конференц-зала	Да
Соединение сети	Локальная сеть и Wi-Fi*
Management and reporting	Да
Гарантия	1 год — стандартная гарантия. 5-летнее гарантийное покрытие в рамках услуги SmartCare

Создано: 30 Май 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

