


# X2

2.7 毫米像素间距，2,000 尼特室内 LED 显示屏



- 高分辨率室内 LED 显示屏
- 自动对齐支架梁
- 正面检修口

X2 是一款高分辨率 2.7 毫米像素间距的 LED 显示屏，凭借出色的 Infinipix<sup>TM</sup> 视频处理平台、机械设计和正面检修能力而脱颖而出。其设计用于高端室内安装场合，如董事会会议室、博物馆、控制室、播音室，或者用于零售和广告场合。X2 的设置时间短、布线少、调整少且易于维护，且提供可选的租赁套件，因而也非常适合租赁和舞台行业。

## Perfectly aligned images

X2 能够以任何亮度级（包括低亮度）创建一致、高质量、色深精确的图像。由于其独特的力学概念，X2 无需现场调整即可确保轻松、准确地校准调试。另外，它还配备巴可的 Infinipix<sup>TM</sup> 平台，可以支持来自单个来源的高达 4K 的未缩放分辨率，并实现完整的数据冗余。

## Fast and simple setup

X2 的自动校准支架梁可确保零应力，结合其接缝补偿后，可形成真正无缝的屏幕。此梁可确保显示器实现自动平衡并正确对齐。更重要的是，为了进一步简化安装，安装 X2 所需的布线已尽可能降低。由于具有前维护和后维护能力，X2 的维护变得更简单、轻松。

技术规格

X2

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 一般规格         |                                                  |
| 像素间距         | 2.7毫米 / 0.109英寸                                  |
| 像素密度         | 129,600 像素/平方米                                   |
| 每砖像素         | 144 x 144 (H x V)                                |
| LED类型        | SMD RGB 黑色                                       |
| 亮度           | 2000 尼特                                          |
| LED使用期限      | 100000小时 (50 %亮度)                                |
| 色彩处理         | 16比特 (输入到输出)                                     |
| 颜色           | 281 兆                                            |
| 处理           | Infinipix (TM)                                   |
| 信号源兼容性       | 参见Infinipix (TM)                                 |
| 数据连接         | 10G Infinipix (TM), 2xIN/2xOUT SFP+              |
| 3D ready     | 是                                                |
| 水平观察角度       | +/-55° (至少50%亮度)                                 |
| 垂直视角         | +/-55° (至少50%亮度)                                 |
| 砖大小(WxHxD)毫米 | 400 x 400 x 91毫米 / 15.75 x 15.75 x 3.58英寸        |
| 重量 / 层数      | 6千克 / 13.23磅                                     |
| 可维护性         | 前/后维护                                            |
| 更大吊柜         | 16个显示单元 (6.4米)                                   |
| 输入电压         | 100-240V / 50-60Hz                               |
| 功率消耗         | 820瓦/平方米-76瓦/平方英尺 (更大)<br>398瓦/平方米-37瓦/平方英尺 (典型) |
| 更大电源连接 / 电源  | 11个显示单元 (100-180V) 、21个显示单元 (180-240V)           |
| 散热           | 2792 BTU/小时/平方米 (更大)<br>1357 BTU/小时/平方米 (典型)     |
| 工作湿度         | 10-80%                                           |
| 操作温度         | 0° -40°C / 32° -104°F                            |
| 冷却方式         | 被动冷却 (高亮度模式为主动冷却)                                |
| IP等级         | 仅室内                                              |
| 原产地          | 比利时                                              |
| 认证           | CE、ETL/UL、FCC B类、RoHS、TÜV、WEEE                   |

生成于：10 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。

