

NGC-110

10 スロット シャーシ



技術仕様		NGC-110
一般仕様		
仕様	19インチラックマウントタイプ:9RU 寸法：L508.3xW481.3xH399.2mm 重量：約40Kg(ボード：約1.5Kg/1枚) ホットスワップ：アクティブコンポーネント全て ノイズレベル：63dBA(フルロード)	
電源仕様	電源入力：650Wx4/アクティブカレントシェアリング 電源：AC85-264V 入力周波数：47-63Hz ラッシュカレントリミット：30A(ピーク) EMI入力フィルター：クラスB PCF：0.99 効率：75-85%(フルロード時)	
環境仕様	動作温度：0-70°C 保管温度：-40-85°C	
シェルフ管理	オプションでシェルフ管理モジュールを挿入できます アクティブファンスピード調整 システム状態監視 SNMP agent ブラウザ経由でシステムのデータにアクセス可能	
MTBF	200,000時間	
適合安全規格	CE,UL	

生成日:08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。） 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

