

CLM HD8

<P>8,000 lumens, 1080p HD single-chip DLP projector</P>



full HD
1920 X 1080P

DMX
CONTROL

8K
LUMENS

Product specificaties**CLM HD8****General specifications**

Type projector	Full HD single-chip DLP digital projector
Technologie	0.95" DMD™ x1 Color wheel: RGBW
Resolutie	1920x1080
Heiderheid	8,000 center lumens 7,500 ANSI lumens
Contrastverhouding	1,200:1 (standard) 2,000:1 (high contrast mode)
Heiderheidsuniformiteit	95%
Beeldverhouding	16:9
ScenergiX	Horizontal and vertical edge blending
Type lens	QCLD
Lenzen	CLD (fix) 0.85:1 (zoom) 1.2-1.5 1.5-2.2 2.2-4.4 4.4-7.0
Optische lensverschuiving	Vertical: -20% to +110% Horizontal: 15% (L) and 100% (R) on zoom lenses
Kleurcorrectie	P7
Lampen	4x300W
Levensduur lamp	750 hours (typical) 1250 hours (maximum)
Transport met lamp	Yes
Lampbehuizing, snelle vervanging	Yes, auto lamp select
Lampvervanging door klant	N/A
Lampgarantie (vervanging op locatie/in de fabriek)	120 days, 500 hours
Verzegelde DLP™-kern	Standard
Optische dowser	0-100% brightness control through DMX512 signal
Picture-in-Picture	Up to two sources simultaneously
Oriëntatie	table -ceiling -(side) portrait -vertical
DMX 512	Standard
WARP	H keystone
Geïntegreerde webserver	N/A
CLU (constante lichtuitvoer)	N/A
Geschikt voor 3D (optioneel)	Passive, circular polarized
Ingangen	SDI/HDSDI, DVI (HDCP 1,3)
Optionele ingangen	DVI(HDCP); 5-BNC RGBHV, RGBS/RGsB, YUV CS/SOY, Composite video, S-Video; HDSDI/SDI
Invoerresoluties	From NTSC up to UXGA (1600x1200), including full HD (1920x1080)
Max. pixelklok	165 MHz
Softwaretools	Projector Toolset
Controle	XLR wired + IR, RS232
Netwerkverbinding	10/100 base-T, RJ-45 connection
Voedingsvereisten	100-240V / 50-60Hz
Max. energieverbruik	1600W
Geluidsniveau (standaard bij 25°C/77°F)	49dB(A)
Operationele omgevingstemperatuur	0-40°C / 32°-104°F
Operationele vochtigheid	0-80% (non condens)
Dissipatie BTU	max 5459 BTU/h
Afmetingen (B x L x H)	692 x 442 x 293mm 27.24 x 17.4 x 11.53 inches
Gewicht	30kg (66.13lbs)
Verzendingsafmetingen	(LxWxH) 770 x 580 x 480mm 30.31 x 22.83 x 18.89 inches
Verzendgewicht af fabriek	35kg (77.16lbs)
Standaardaccessoires	Power cord, wireless/XLR wired rugged remote control
Certificeringen	Compliant with FCC rules and regulations, part 15 Class A and CE EN55022 Class A, RoHS
Garantie	2 years

Laatst bijgewerkt: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.