

ClickShare CSE-200+

Беспроводное решение для коллективной работы и обмена творческим содержанием, подходящее для развертывания в корпоративной среде



- Выводить содержимое на экран могут 2 пользователя
- Вывод содержимого с ноутбуков, планшетов или смартфонов
- Простое переключение между проводными и беспроводными источниками
- Высокая степень защищенности
- Пояснения, комментарии и сенсорный ввод на полотне разрешением 4K
- Централизованное управление
- В комплекте 2

Творческие подходы подстегивают бизнес. Креативность при организации собраний, мозговых штурмов и обсуждений улучшает командное сотрудничество и результативность бизнеса. Беспроводное решение для совместной работы ClickShare способствует непринужденному обмену идеями и эффективному сотрудничеству на предприятии.

Узнайте, что нового в последней версии обновления ClickShare

Обогащайте обмен идеями

Устройство CSE-200+ предназначено для организации интерактивного сотрудничества в конференц-залах среднего размера. Система обеспечивает одновременный вывод на центральный экран содержимого от 2 пользователей. Пользователю достаточно подсоединить USB-устройство — ClickShare Button — к своему ПК или Mac и нажать кнопку, чтобы вывести содержимое со своего ноутбука на большой экран конференц-зала. С помощью приложений ClickShare пользователи также могут вывести на экран содержимое с ноутбуков, мобильных телефонов или планшетов. Для оптимального взаимодействия с классическим приложением на устройстве Base Unit должна быть установлена прошивка последней версии.

Стимулируйте креативность всего предприятия

Устройство CSE-200+ разработано для развертывания в масштабах предприятия. Оно содержит вход HDMI для более старого оборудования, обеспечивает простое переключение между беспроводными и проводными источниками, расширенные функции безопасности, полную интеграцию с

Устройство CSE-200+ разработано для развертывания в масштабах предприятия. Оно содержит вход HDMI для более старого оборудования, обеспечивает простое переключение между беспроводными и проводными источниками, расширенные функции безопасности, полную интеграцию с сетью, а также широкий спектр интерактивных функций, таких как добавление пояснений, комментарии и сенсорный ввод на полотне разрешением 4K и централизованное управление. Обеспечивая одновременный вывод на центральный экран содержимого от 2 пользователей, CSE-200+ поможет в организации мозговых штурмов и повышении производительности вашего предприятия.

CSE-200+ — это продукт, рабочие циклы и процессы которого отвечают требованиям стандарта ISO 27001.

Добавление решения ClickShare CSE-200+ к стационарному конференц-залу (например, помещению на основе Microsoft Teams или Zoom) улучшает интерактивность, эффективность и удобство совместной работы на собраниях в Microsoft Teams и Zoom. Это позволяет перенести акцент с проведения конференций на подлинную совместную работу.

Технические характеристики**CLICKSHARE CSE-200+****Общие характеристики**

Операционная система	Windows 7/8/8.1/10 — 32-и 64-разрядные версии macOS 10.13/10.14 (Mojave) Android 7, 8 и 8.1 (приложение ClickShare) iOS 11 и 12 (приложение ClickShare)
Выводы видео	1x HDMI 1.4b
Входы видео	1x HDMI 1.4b
Выводное разрешение	4K UHD (3840*2160), 30 Гц
Разрешения входного сигнала	1920 x 1080, 30 Гц
Звук	Через HDMI, аналоговый через аудиоразъем 3,5 мм, S/PDIF
Поддержка AirPlay	Зеркальное дублирование в iOS (AirPlay) от iOS 9.0 до iOS 12 или Mac OS 10.14 (Mojave)
Поддержка Google Cast	Android 8
Поддержка Miracast	Windows 10
Размер рамки	До 30 кадров/с*
Число источников, одновременно отображаемых на экране	2
Число одновременных подключений	16
Совместимость с iPad, iPhone и Android	Совместное использование документов, браузера и камеры устройств Android и iOS с помощью приложения ClickShare
Расширенный рабочий стол	Доступно (в зависимости от вашей операционной системы). Может потребоваться ClickShare Extension Pack.
Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме WPA2-PSK или IEEE 802.1X с использованием ClickShare Button в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac и IEEE 802.15.1
Область действия	Регулировка с модуляцией мощности сигнала; до 30 м (100 футов) между устройством ClickShare Button и блоком ClickShare Base Unit
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS в отдельных странах не поддерживаются; ожидается выход)
Связи	1 ЛВС Ethernet 1 Гбит 1x USB 2.0 тип C (сзади); 2x USB 2.0 тип A (сзади); 1x USB 2.0 тип A (спереди) Аналоговый звуковой линейный выход через мини-разъем (3,5 мм), цифровой S/PDIF
Уровень шума	Макс. 25 дБ(А) при 0–30 °C Макс. 30 дБ(А) при 30–40 °C
Диапазон температуры	Температура при эксплуатации: от 0 до +40 °C (от +32 до +104 °F) Макс: 35°C (95°F) на высоте 3000 м Хранение: от –20 до +60 °C (от –4 до +140 °F)
Влажность	Хранение: относительная влажность от 0 до 90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность от 0 до 85 %, без образования конденсата
Система предотвращения кражи	Кенсингтонский замок
Сертификаты	FCC/CE
Гарантия	3 года (стандарт)
*Примечание.	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Размеры базового блока ClickShare

Размеры (ВхШхГ)	39 мм x 200 мм x 202 мм
Электропитание	Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока
Энергопотребление	Эксплуатация: макс. 50 Вт Режим ожидания: < 8 Вт (ожидание в сетевом режиме), < 0,5 Вт (ожидание в режиме глубокого сна)
Вес	900 г

Создано: 04 Dec 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com**BARCO**