

# SLM R9+ Performer

Compact, SXGA+ resolution and 9000 Ansi Lumen light-output.



**Технические характеристики****SLM R9+ PERFORMER****Общие характеристики**

<b>Светоотдача</b>	9000 ANSI Lumens 9500 Center Lumens	
<b>Разрешение</b>	1400 x 1050 (native)	
<b>Однородность яркости</b>	> 90% for the total screen	
<b>Уровень контрастности</b>	1600 : 1 (full field)  High contrast mode: 2000 : 1	
<b>Дисплей</b>	3 Chip DLP SXGA+ (resolution of 1400 x 1050 pixels (aspect ratio 4:3)).	
<b>Особенности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Picture in picture</li> <li>▪ Seamless switching with effects</li> <li>▪ Standard light shutter</li> <li>▪ Rigging point</li> <li>▪ Carrying handle</li> <li>▪ High contrast mode</li> <li>▪ P7 color processin</li> </ul>	
<b>Картинка в картинке (PiP)</b>	2 sources simultaneous	
<b>Входы</b>	Fixed inputs <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2x Configurable 5-Wire (BNC; incl. 2 video decoders)</li> <li>▪ 2x DVI (Digital Visual Interface)</li> </ul> Modular inputs Standard: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1x SDI (+ loop through)</li> </ul> Optional: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1x HDSDI (+ loop through)</li> </ul>	
<b>Выводы</b>	DVI out (1400 x 1050) of full screen composed image	
<b>Коммуникация</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1x RS-232C IN (D-9 connector)</li> <li>▪ 1x RS-232C OUT (D-9 connector)</li> <li>▪ 1x RS-232C IN (XLR connector)</li> <li>▪ 1x 2way prop. protocol to Rugged remote (5 pins XLR connector)</li> <li>▪ 1x prop. protocol (RJ45 connector)</li> <li>▪ mini-jack for wired remote control</li> </ul>	
<b>Совместимость</b>	· All current video sources (PAL, SECAM, NTSC) in Composite, S-VHS, Component or RGB formats · All currently proposed HDTV, extended and improved television standards (1080i, 720p) · All computer graphics formats from VGA, SVGA, XGA, SXGA, full HD to UXGA · Most Macintosh computers · Electronic workstations with a resolution up to 1600 x 1200 pixels at 75 Hz · Most computer sources with a pixel clock up to 200 MHz · DVI sources up to SXGA+	
<b>Совместимость со входным источником</b>	max. input: up to 1920 x 1080 and 1600 x 1200	
<b>Размер экрана</b>	From 1-8m / 3-26ft recommended	
<b>Частота сканирования</b>	Pixel clock >162Mhz (UXGA 60hz)	
<b>Соединение сети</b>	Optional (10 base-T)	
<b>Интегрированный дисплейный сервер</b>	Optional DIMM PC available Remote control projector over ethernet via webserver	
<b>Окружающая Температура</b>	Max 35°C (95°F)	
<b>Лампа</b>	1.75 kW Xenon  Warranty univeral lamphouse: 1000 Hrs	
<b>Объективы</b>	Lens	Order nr
	TLD (HB) 0.8	R9842040
	TLD (HB) 1.2	R9840770
	TLD (HB) 1.6 - 2.0	R9842060
	TLD (HB) 2.0 - 2.8	R9842080
	TLD (HB) 2.8 - 5.0	R9842100
	TLD (HB) 5.0 - 8.0	R9842120
<b>Перемещение объектива</b>	Vertical: -10% to +110% Horizontal: -50% to +50% (small differences occur per lens type)	
<b>Кодировщики сигнала от объектива</b>	On zoom and focus (with TLD lenses)	

**Технические характеристики****SLM R9+ PERFORMER**

Проекционное отношение	Lens	Throw ratio
	TLD (HB) 0.8	0.75
	TLD (HB) 1.2	1.1
	TLD (HB) 1.6 - 2.0	1.45 - 1.85
	TLD (HB) 2.0 - 2.8	1.85 - 2.55
	TLD (HB) 2.8 - 5.0	2.55 - 4.55
	TLD (HB) 5.0 - 8.0	4.55 - 7.3
	TLD+ (HB) 7.5 - 11.2	7.5 - 11.2
ScenergiX	Standard horizontal and vertical electronic edge blending	
Ядро Sealed DLP™	Standard	
Фильтр тонкой очистки от пыли	Dense, high quality microfilters available as spare kit, in a 6-pack & 24-pack	
Уровень шума	61 dBA (at 40°C)	
Напряжение электрической сети	200-240 V	
Энергопотребление	2250 W	
Рас рассеяние потребляемой энергии	Max 6830 BTU/h	
Мощность переменного тока	190V -255V (50Hz -60Hz)	
Вес	56 kg (124 lbs)	
Габариты	WxLxH 585 x 876 x 429 mm (23.0 x 34.5 x 19.9 inch)	
Правила безопасности	Compliant with UL1950 and EN60950	
Электромагнитная совместимость	Complies with FCC rules & regulations, part 15 Class A and CE EN55022 Class A	
Информация о заказе	Projector: R9010320 Spare lamp: R9841810 6-pack dust filters: R8454096K 24-pack dust filters: R84540924K	

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

