

PGWU-61B

Одночиповый DLP-проектор, 5900 люменов по ANSI, WUXGA



6K
LUMENS

1
CHIP
DLP

- Конструкция без кнопок и кабелей
- Отличное качество изображения
- Возможность интеграции с ClickShare и HDBaseT

Этот продукт можно приобрести только в Китае и у партнеров-дистрибьюторов.

Этот привлекательный белый проектор превосходно впишется в современный интерьер вашего конференц-зала или зала заседаний и позволит вам вести ваш бизнес, не заботясь о технологиях.

Особенности данного проектора

- Элегантный дизайн, который гармонично вписывается в интерьер вашего офиса
- Высококачественные изображения с непревзойденным уровнем детализации и контрастности
- Отсутствие кнопок и кабелей обеспечивает простоту и удобство использования
- Надежная технология DLP гарантирует абсолютную комфортность работы
- Легкость обновления при появлении новых возможностей подключения в будущем
- Низкая стоимость владения благодаря использованию технологии DLP и герметичной оптики
- Преднастроенные режимы изображения, которые обеспечивают гибкое управление цветопередачей

- Интуитивно понятное системное меню, в котором самые часто используемые функции всегда под рукой
- Удобный пульт дистанционного управления, в котором всего одна кнопка

ClickShare Inside Благодаря возможности интеграции приобретаемых отдельно модулей подключения корпоративные аудио-видео проекторы Barco спроектированы с расчетом на будущее, и к ним можно легко добавить дополнительные функции. Беспроводная система презентации ClickShare компании Barco лежит в основе компонента ClickShare Inside, который можно успешно интегрировать в систему проектора для подлинной совместной работы, позволяя пользователям выводить их данные на экран по беспроводному каналу связи.

ClickShare Inside

Благодаря возможности интеграции приобретаемых отдельно модулей подключения корпоративные аудио-видео проекторы Barco спроектированы с расчетом на будущее, и к ним можно легко добавить дополнительные функции. Беспроводная система презентации ClickShare компании Barco лежит в основе компонента ClickShare Inside, который можно успешно интегрировать в систему проектора для подлинной совместной работы, позволяя пользователям выводить их данные на экран по беспроводному каналу связи.

Технические характеристики**PGWU-61B**

Общие характеристики	
Тип проектора	Одночиповый DLP-проектор WUXGA
Технология	0,67" DMD
Цветовое колесо	Стандартный режим 6S (RGBYCW)
Разрешение	1920 x 1200 (WUXGA)
Яркость	5900 ANSI-люменов* 4250 ANSI-люменов (экономичный режим)* *Измерения, условия измерения и способ обозначения соответствует международным стандартам ISO 21118.
Уровень контрастности	1100:1 / 4800:1 (режим динамической контрастности)
Однородность яркости	85%
Форматное соотношение	16:10
Тип объектива	G-объектив
Объективы	0,95-1,22:1; 1,22-1,53:1; 1,52-2,92:1; 2,90-5,50:1
Сдвиг оптической линзы	По вертикали: от -100% до +100%; по горизонтали: от -28% до +28%
Коррекция цвета	CCN (для 1 чипа)
Лампы	1 лампа Ushio 465 Вт
Срок эксплуатации лампы	До 1500 часов (полная мощность) / до 2000 часов (экономичный режим)
Транспортировка с лампой	Да
Ядро Sealed DLP™	Герметизация между призмой TIR и системой охлаждения DMD
Просмотр "картинка в картинке"	Да
Ориентация	стол, потолок
Коррекция трапецидальных искажений	Да
Входы	G/Y, B/Pb, R/Pr, H/C, V; VGA; CVBS; HDMI-1 версия 1.3; DVI-D
Разрешения входного сигнала	до WUXGA (1920 x 1200), 60 Гц
Программные средства	ПО Projector Toolset
Контроль	IR, RS232, RJ45
Соединение сети	10/100 base-T, разъем RJ-45
Требования к источнику питания	100-240 В / 50-60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	585 Вт при 110 В/540 Вт при 220 В 470 Вт при 100 В перем. тока/460 Вт при 240 В перем. тока (экономичный режим) / меньше 0,5 Вт (режим ожидания)
Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F)	Номинал 40 дБА (яркий режим) / Номинал 37 дБА (экономичный режим)
Температура окружающей среды при эксплуатации	5-40°C / 41°-104°F (на уровне моря)
Влажность при эксплуатации	10-85%
Габариты (WxLxH)	475 x 565 x 253,6 мм
Вес	17 кг
Размеры в состоянии поставки (Ш x Д x В)	934 x 574 x 440 мм
Масса брутто отправляемого с завода груза	23 кг
Сертификаты	Сертификаты: тестирование по полосе несущей, электромагнитная совместимость (США), безопасность (США), электромагнитная совместимость и безопасность (Совет Европы), электромагнитная совместимость и безопасность (Гражданский корпус охраны природных ресурсов – CCC, США)
Гарантия	Стандартная гарантия 3 года** **Условия гарантии и обслуживания могут различаться в разных регионах. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру и в центр обслуживания

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

