

SP-20

Solución LED 20mm para aplicaciones perimetrales para estadios



Especificaciones del producto**SP-20****Especificaciones generales**

brillo calibrado	7.200 nits medidos perpendicularmente a la pantalla
Profundidad de píxel	20mm
configuración LED	1R,1G,1B (discretos)
Densidad de LED	7.500 LED / m ²
angulo de visión horizontal	120°
angulo de visión vertical	-15°, +40°
relación de contraste	3,000:1
Procesamiento de color	16 bits
dimensiones	Anchura: 960 mm / tile Altura: 960 mm / tile Profundidad: 250 mm / tile
peso	54 kg
potencia	Media: 120 W /tile Máximo: 370 W /tile

Generado en: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.