

Cineo22

сверхкомпактный проектор DLP® высокого класса



сineo22 поставляется в двух цветовых исполнениях: черный и жемчужно-белый. Проектор **сineo22** содержит полностью переработанную конструкцию оптики, благодаря которой изображение имеет более высокое разрешение, более низкую дисперсию и хроматическую aberrацию, повышенную контрастность. Все это в совокупности — радикально улучшенное качество изображения.

Общие характеристики

Концепция	одночиповое исполнение
Поддержка 3D	INFITEC EX® 3D
Разрешение	1080p (1920 x 1080)
Яркость	До 1400 люмен
Технология	Технология DLP®
Контрастность	До 2500:1
Форматное соотношение	16:9 (1080p)
Количество отображаемых цветов	30-разрядная
Задержка	1 кадр
Форматы компьютерной графики	до 1080p
Частота строчной развертки	15-150 кГц
Частоты кадровой развертки	23,97, 24, 25, 30, 50, 60 кадров/с
Видеоформаты	EDTV (576p, 480p) HDTV (1080p, 1080i, 720p) SDTV (576i, 480i) NTSC, PAL, SECAM
Эксплуатация объективов	Фокусировка, смещение и ручное увеличение
Объективы	<p>Широкоугольный</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Номер объектива: EN17 / 503-0117-00 ▪ Диапазон фокусировки: 1,0-10,0 м ▪ Проекционное отношение <ul style="list-style-type: none"> • 0,92: 1 (1080p) <p>Сверхширокий угол обзора</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Номер объектива: EN19 / 503-0119-00 ▪ Диапазон фокусировки: 0,7-5,0 м ▪ Проекционное отношение <ul style="list-style-type: none"> • 0,74 : 1 (1080p) <p>Стандартный проекционный объектив</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Номер объектива: F3,5 / 503-0102-00 ▪ Диапазон фокусировки: 1,5-10,0 м ▪ Проекционное отношение <ul style="list-style-type: none"> • 1,60 - 2,21 : 1 (1080p)
Ширина изображения	0,7 – 2,5 м
Источник света	Лампа сверхвысокой мощности 220 Вт
Срок эксплуатации лампы	До 2250 часов (при полной мощности) До 3000 часов (экономный режим)
Входы компьютера	1 x HDMI 1.3a 1 x VGA 1 x DVI-D
Ввод видео	1 композитный разъем 1 x S-video 1 x HDMI 1.3a 1 x DVI-D 1 компонентный
Возможности управления	1 x RJ-45 TCP/IP 1 9-контактный разъем D-SUB RS232 1 x USB
Габариты	94 x 278 x 234 мм (ШxВxГ)
Вес	2,9 кг
Требования к источнику питания	3,0-1,3 А, ~100-240 В, 50-60 Гц
Соответствие нормативам	CE, FCC класс А и cCSAus
Рабочая температура	0-40 °C
Температура при хранении	От -20 до 60°C
Допустимая влажность	Относительная влажность от 20 до 90 %
Влажность при хранении	Относительная влажность от 20 до 90 %
Цветность	Черный металл
Гарантия	Стандартная гарантия 3 года, 500 часов или 90 дней на лампу (в зависимости от того, какой из сроков наступит раньше) (по отдельному заказу) 3 года, гарантия круглосуточной эксплуатации, действуют дополнительные условия.
Наработка на отказ	27838 ч.
БТЕ/ч	< 980

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com