

Cineo22

非常にコンパクトでハイエンドな DLP® プロジェクター



cineo22 には、ブラックとパールホワイト仕上げという二通りの選択肢があります。cineo22 は光学部をまったく新しく設計し直し、より解像度、低分散、色収差、改良されたコントラストがもたらされ、画質が大幅に向上しています。

技術仕様

CINE022

一般仕様

概念	シングルチップ
3D 機能	INFITEC EX® 3D
解像度	1080p (1920 x 1080)
輝度	最大 1,400 ルーメン
使用技術	DLP® テクノロジー
コントラスト	最大 2500 : 1
アスペクト比	16:9 (1080p)
ディスプレイ・カラー	30 ビット
遅延	1 フレーム
コンピューター・グラフィック・フォーマット	最大 1080p
水平スキャン周波数	15 -150 kHz
垂直スキャン周波数	23.97, 24, 25, 30, 50, 60 fps
ビデオ・フォーマット:	EDTV (576p, 480p) HDTV (1080p, 1080i, 720p) SDTV (576i, 480i) NTSC, PAL, SECAM
レンズ動作	フォーカス、シフト、マニュアルズーム
レンズ	広角 <ul style="list-style-type: none">■ レンズ番号: EN17 / 503-0117-00■ 焦点範囲: 1.0 - 10.0 m■ 投射比<ul style="list-style-type: none">● 0.92 : 1 (1080p) 超広角度 <ul style="list-style-type: none">■ レンズ番号: EN19 / 503-0110-00■ 焦点範囲: 0.7 ~ 5.0 m■ 投射比<ul style="list-style-type: none">● 0.74 : 1 (1080p) 標準プロジェクションレンズ <ul style="list-style-type: none">■ レンズ番号: F3.5 / 503-0102-00■ 焦点範囲: 1.5 ~ 10.0 m■ 投射比<ul style="list-style-type: none">● 1.60 ~ 2.21 : 1 (1080p)
画像の幅	0.7 -2.5 m
光源	220W UHP
ランプの寿命	最長 2,250 時間 (フルパワー) 最長 3,000 時間 (エコモード)
コンピューター入力	1 x HDMI 1.3a 端子 1 x VGA 端子 1 x DVI-D 端子
ビデオ入力	1 x コンポジット端子 1 x S 端子 1 x HDMI 1.3a 端子 1 x DVI-D 端子 1 x コンポーネント端子
管理可能	1 x RJ-45 TCP/IP 端子 1 x 9 ピン D-SUB RS232 端子 1 x USB 端子
寸法	94 x 278 x 234 mm (WxHxD)
重量	2.9 kg
電源要件	3.0-1.3A, ~100-240V, 50-60Hz
適合性	CE, FCC Class A および cCSAus
動作温度	0 -40 °C
保管温度	-20 -60 °C
動作湿度	20 -90% RH
保管湿度	20 -90% RH
カラー	黒メタリック
保証	標準 3 年間保証、ランプの保証は 500 時間または 90 日間に達した時点 (いずれか早い方) オプションで 3 年間の延長が可能。24 時間 365 日年中無休の動作を保証。本製品に適用可
MTBF	27,838 時間
BTU / 時間	

生成日: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様については www.barco.com をご確認ください。