

# FLD 3.8 - 6.5 : 1 (EN16)



Focus range: 4.0 - 40.0 m

Throw ratio

- SX+ 4.10-7.10:1
- 1080 / WUXGA 3.80-6.50:1

**Product specificaties****FLD 3.8 - 6.5 : 1 (EN16)****General specifications**

Effectieve f-getal	F 2.1-2.66 Motorized Iris F# 2.1-6.5
Zoomverhouding	1.74 Motorized zoom and focus
Brandpuntsafstand	78.3-136.2 mm
Focusbereik	Standard: 4m – 40m
Aangepast focusbereik	Extended focus range is available, please contact sales for details
Gewicht	2.5 kg
Projectieverhouding	DMD chip <ul style="list-style-type: none"><li>■ 1080p /Wuxga 3.8-6.5:1</li><li>■ SXGA+ 4.1-7.1:1</li><li>■ 720p 4.5-7.8:1</li><li>■ XGA 5.6-9.7:1</li></ul>
	Image size tolerance +/-5%

Laatst bijgewerkt: 29 May 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer [www.barco.com](http://www.barco.com) voor de nieuwste specificaties.