

iQ R400



技術仕様

IQ R400

一般仕様	
光出力	4000 ANSIルーメン
輝度均一性	総スクリーン面積の95 %以上
LCD パネル	マクロレンズアレイ搭載、解像度1366×1024ピクセル（アスペクト比4:3）のアクティブマトリックス1.3インチXGAポリシリコン液晶パネル×3 画素欠陥を最小限に抑えるため液晶パネルを選択
解像度	1366×1024（ネイティブ）
ネットワーク	iQ Pro Server Specifications: -Processing Power: Pentium III socket with 1,2 Gigahertz Tualatin Celeron processor -Memory: 256 MB RAM -Storage: 40 GB hard disk -Video memory up to 64 MB -Inputs and outputs ■ PCMCIA slot for Wireless LAN cards, memory cards, Bluetooth, input extensions ... ■ RJ45 connector for Ethernet (10Mb/s) and Fast Ethernet (100Mb/s) ■ 4 USB connectors ■ Audio: 3,5 mm jacks for Microphone in, Line in and Line out
ランプ	最大光出力を発揮するよう位置調整済みのランプハウジング入り250W UHPランプ×2 通常寿命：1 ランプあたり1,000時間 デュアルランプモードで1000時間、シングルランプモードで1セットあたり最大2000時間
利用可能なレンズ	投射距離比（投射距離／スクリーンサイズ比）が0.85:1（リアスクリーンへのオンアクシス投射専用に設計され、投射距離比が非常に短い）または、7.0:1（長焦点）の固定焦点レンズ 投射距離がスクリーン幅の1.3-1.8、1.9-2.6、3.0-6.0倍となる可変焦点レンズ
推奨するスクリーン幅	1〜6 m/3〜20 ft
コントラスト比	> 400:1以上（フルホワイト／フルブラック）
走査周波数	水平：15 kHz〜110 kHz 垂直：25 Hz〜150 Hz
特長	標準ケーブルバスケット 標準ライトシャッター 高性能デジタルズーム 高性能ピクチャーインピクチャー エフェクト付きシームレススイッチング
互換性	-コンポジット、Sビデオ、コンポーネントのあらゆるビデオソース（PAL、SECAM、NTSC 3.58、NTSC 4.43） -現在提唱されているすべてのHDTV規格、テレビ向け拡張・改良規格（1080i、720p） -VGA、S-VGA、XGA、S-XGAからU-XGAまでのすべてのコンピュータグラフィックス形式 -ほとんどのMacintoshコンピュータ -75Hzで解像度1600x1200までの電子ワークステーション -ピクセルクロック160MHzまでのほとんどのソース -SXGAまでのDVIソースに対応
通信	RS232出力用D9端子×1 球形赤外線受光部×1
入力	以下に使用する設定可能5線入力（BNC）×1： コンポジットビデオ、Sビデオ、コンポーネントビデオ、RGBHV、RGBS、RGsB コンポジットビデオ入力（BNC）×1（最上部の入力ボードにある端子をすべて使用した場合、最大7本のコンポジットビデオを接続可能） Sビデオ入力×1（4ピン・ミニDIN）（BNCと組み合わせた場合、最大3本のSビデオを接続可能） VGA入力×1（D15端子） DVI×1（デジタルビジュアルインタフェース）
電源	力率安定化済みSMPS、90〜254 VAC / 50〜60Hz
ノイズレベル	38dB未満
消費電力	最大620W
電力損失	2117 BTU/h未満
重量	正味重量： 本体のみで12.9 kg/ 28.5 lbs

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

