

TransForm ECU-100

構成設定済みの使いやすいビデオ・ウォール制御装置



TransForm ECU-100 は、多くの異なるディスプレイ・タイプの大型ビデオ・ウォールを駆動可能な Windows 7 64 ビット バージョンの強力なコントローラーです。この強力なコントローラーは、Barco の OL シリーズ・キューブで最大 80 モジュールまで、または OVL シリーズ・キューブで最大 160 モジュールまで、共通のオペレーション画像スキャンを生成できます。TransForm ECU-100 は、週 7 日 24 時間コントロール・ルームの視覚化に必要な要件をすべて満たすだけでなく、導入や使用も容易です。構成設定済みで、箱から出して煩わしい手間もなく簡単にセットアップできます。アナログ・ビデオおよび DVI/RGB 入力の自動検出により、1 時間未満で導入を完了できます。

その場で、作成、保存、呼び出し

TransForm ECU-100 は、デフォルトで Barco ディスプレイ・コントロール・ソフトウェアを含み、複数のオペレーター用デスクトップから起動でき、オペレーターは、その場で、レイアウトを作成、保存、呼び出しできます。個々のスクリーン・ボーダーを考慮することなく、すべてのソースを完全にスケーラブルなウィンドウとしてウォール上に開いて操作できます。

CMS 互換

オプションとして、TransForm ECU-100 は、高度な Barco コントロール・ルーム管理スイート (CMS) ソフトウェアと合わせて納品でき、これにより、オペレーター、マネージャー、コントロールセンターのその他の認可された人員との間で、直感的で使いやすいサイドバー・ユーティリティを使用してコラボレーションが可能です。

TransForm ECU-100 の概要:

- あらゆる通常のニーズに対応するビデオ・ウォール・コントローラー

- 大きな共通オペレーション画像用の超大型デスクトップ
- 優れた画質で線図やシンボルの誤った伝達を回避
- 移動およびサイズ変更が自在なビデオ・ウィンドウ
- 使いやすいレイアウト管理・標準 Barco ディスプレイ・コントロール・ソフトウェア・オプション拡張: Barco 制御室管理スイート (CMS) - ネットワークでの PC コンテンツ共有ソフトウェア - ディスプレイ x1、サイドバー x2、ビューア・ライセンス x20 を含む
- 高い性能と信頼性、週 7 日 24 時間の用途に対応
- 簡単設置
- Microsoft Windows 7 64 ビット バージョン・オペレーティング・システム
- LAN 内のどの PC からでも操作可能

技術仕様

TRANSFORM ECU-100

一般仕様

ソフトウェア画像

- バルコの標準ディスプレイ・コントローラー
- オプションのバルコ制御室管理スイート (CMS)、 (ストリーミング・ビデオ非対応)

CPU	Intel Quad Core CPU 2.66 GHz
メモリー	4 GB メイン・メモリ
オペレーティング・システム	Windows 7 Ultimate 64 ビット
ハードディスク	RAID1 構成のデュアル 500GB HDD
光学式ドライブ	DVD R/W
ネットワーク接続	1Gb/s LAN x 2
電源	500 W 冗長電源 (100~240V、50/60Hz)
重量	1 筐体あたり 26 kg (57.32 ポンド)、拡張モジュールを除く
ハウジング	ラックマウント 4U
寸法	500mm x 177 mm x 439 mm / 19.69 インチ x 6.97 インチ x 17.28 インチ

動作条件

適用温度範囲 0-35°C | 32-95°F

入力数と出力数

DL-DVI 出力	--
SL-DVI 出力	最大 40 (ループスルー対応)
アナログビデオ入力	最大 128
SL DVI/RGB 入力	最大 32
DL DVI/RGB 入力	最大 16
SD MPEG2/MPEG4 入力	--
JP2K 入力	--

生成日:08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。