

RLM-W6

Трехчиповый DLP-проектор – 6000 люмен, WUXGA



- Качество цвета 3-чипового DLP
- Детализированные изображения благодаря разрешению WUXGA
- Интуитивно понятное программное обеспечение для удобства работы

Во время проведения деловых встреч и конференций проекторы серии RLM-W6 с разрешением WUXGA (1920x1200 пикселей) позволят рассмотреть все детали изображения. Разрешение WUXGA позволяет воспроизводить видео формата Full HD одновременно с субтитрами, баннерами и тикерами. При установке в вестибюлях и аванзалах трехчиповый DLP-проектор RLM-W6 может использоваться для проецирования логотипа компании. Для аудиторий и подобных им помещений проектор Barco RLM-W6, характеризующийся высокой яркостью (6.000 люменов), гарантирует хорошую видимость изображения даже с последних рядов.

Экологичность и эргономика

По сравнению с ближайшими аналогами конкурентов проектор RLM-W6 потребляет на 33 % меньше электроэнергии и работает в 10 раз тише. Это позволяет снизить переутомление от постоянного шума работающего проекционного оборудования, чтобы ничто не отвлекало вас от высокого качества изображения.

Для управления проектором RLM-W6 используется программное обеспечение RLM Commander. Бесплатно распространяемое программное обеспечение Barco Projector Toolset также совместимо с проектором RLM-W6. Это значит, что, если в вашей сети аудиовизуального оборудования уже есть другие проекторы Barco, ими можно будет одновременно управлять с помощью этого бесплатного и простого в использовании программного обеспечения.

Технические характеристики

RLM-W6

Общие характеристики	
Тип проектора	Трехчиповый цифровой DLP-проектор WUXGA
Технология	0,67-дюймовый DMD™ x3
Разрешение	1920 x 1200;
Яркость	6300 люменов по центру / 6000 люменов по ANSI*
Уровень контрастности	2200:1 (стандарт)/3000:1 (CE)
Однородность яркости	95%
Форматное соотношение	16:10
Sceneplus	Не применимо
Тип объектива	RLDW
Объективы	(фиксированное) 0,77:1; 1,16:1; (трансфокатор) 1,45-1,74; 1,74-2,17; 2,17-2,9; 2,9-4,34; 4,34-6,76
Сдвиг оптической линзы	По вертикали: от -100% до +100%/по горизонтали: от -35% до +35% с трансфокатором
Коррекция цвета	P7
Лампы	2 x 280 Вт
Срок эксплуатации лампы	1500 часов (номинал)/2000 часов (максимум)
Транспортировка с лампой	Да
Экран лампы, быстрая замена	Да, автоматический выбор ламп
Гарантия на лампу (замена в месте эксплуатации/замена на заводе)	120 дней, 500 часов
Ядро Sealed DLP™	Стандарт
Картинка в картинке (PiP)	До двух источников одновременно
Ориентация	стол — потолок — сторона (книжная) — вертикальная
WARP	Горизонтальная и вертикальная коррекция трапециевидных искажений
Встроенный веб-сервер	Да
3D	Пассивные очки с круговой поляризацией (по отдельному заказу)
Входы	2 x HDMI (HDCP 1,3); 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB; YUV); VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB; YUV); cinch (RGBs, YUV); композитное видео; S-Video
Разрешения входного сигнала	От NTSC до UXGA (1600 x 1200), в т. ч. WUXGA (1920 x 1200)
Максимальная частота обновления пикселей	165 МГц
Программные средства	Projector Toolset
Контроль	Мини-разъем + ИК, RS232, триггер 12 В
Соединение сети	10/100 base-T, разъем RJ-45
Требования к источнику питания	90-240 В/50-60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	700 Вт/в режиме ожидания: менее 2 Вт
Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F)	37 дБ(А)
Температура окружающей среды при эксплуатации	0-40 °C/32-104 °F
Влажность при эксплуатации	0-80% (без конденсата)
Рассеяние БТЕ	Не более 2388 БТЕ/ч
Габариты (WxLxH)	500 x 669,74 x 247 мм/19,69 x 26,36 x 9,72 дюйма
Вес	26 кг (57,3 фунта)
Транспортировочные габариты	(Д x Ш x В) 820 x 660 x 380 мм/32,28 x 25,98 x 14,96 дюйма
Масса брутто отправляемого с завода груза	30 кг (66,1 фунта)
Стандартные аксессуары	Шнур питания, беспроводной пульт дистанционного управления
Сертификаты	Соответствие правилам и нормам FCC, часть 15 класс А и CE EN55022 класс А, CE, TUV, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года – стандартная гарантия, 4-й или 5-й год дополнительно
*	+/- 10%

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

