

CNWU-61B

6,000 ルーメン、WUXGA、シングルチップ DLP コラボレーション・プロジェクター



6K
LUMENS

1
CHIP
DLP

ユーザー組織がビジネス、教育、政府機関であるかを問わず、エルゴノミクスを妥協せずに意思決定プロセスを改善する機器への投資は重要です。CNWU-61B は、目に優しいシャープで安定した高コントラスト画像を提供し、ノイズレベルが低いため、フロント・プロジェクション環境での作業の快適性と生産性が今まで以上に向上します。コンパクトでスタイリッシュなデザインが、会議室のインテリアと完全に適合します。

卓越した画質

CNWU-61B は、その高品質レンズと光学設計により、高コントラストで鮮明な画像を表示し、会議室にプロフェッショナルな環境を提供します。その標準 WUXGA 解像度により、プロジェクターはすべてのコンピュータ・グラフィックやビデオ指向コンテンツに対応して鮮明な画像を表示します。

心配ゼロ

CNWU-61B は、フィルター・フリー設計で、エネルギー効率が高くフレキシブルなデュアル・ランプ・システムを備え、卓越した精度で評価される DLP® テクノロジーを搭載します。プロジェクターをシングル・ランプ・モードで動作すると、コンポーネント交換なしで安心の 5,000 時間運用ができます。これらの特長により、設置と保守のコストを大幅に低減できます。

BARCO

技術仕様		CNWU-61B
一般仕様		
プロジェクタータイプ	WUXGA シングルチップ DLP プロジェクター	
使用技術	DarkChip3™ 搭載 LVDC DMD™	
解像度	1,920 x 1,200 (WUXGA)	
輝度	6,000 ANSI ルーメン	
コントラスト比	6,500:1	
輝度均一性	>90%	
アスペクト比	16:10	
レンズタイプ	すべて純ガラス・レンズ	
レンズ	0.79:1 EN12 超広角; 0.8-1.21:1 EN46 超広角ズーム・レンズ; 1.24-1.6:1 EN13 広角ズーム・レンズ; 1.6-2.32:1 EN11 標準ズーム・レンズ	
光学レンズシフト	垂直:-134% から +134%; 水平:-68% から +68% (ズーム・レンズ上)	
色補正	RealColor™	
ランプ	2 x 300W UHP VIDI	
ランプの寿命	最大 2,000 時間 (フル・パワー)/ 最大 2,500 時間 (エコ・モード)	
ランプ保証 (現場での取り替え/工場での取り替え)	500 時間または 90 日	
シールドエンジン	あり	
方向	テーブル-天井	
統合ウェブ・サーバー	あり	
3D	パッシブ偏光および Infitec (プロジェクター 2台)	
入力	1 x DVI-D; 1 x HDMI 1.3a; 1 x VGA; 1 x 5-BNC; 1 x HDMI 1.3a; 1 x YPbPr; 1 x S-ビデオ; 1 x コンボジット	
入力解像度	1,920 x 1,200 -640 x 480 ピクセル解像度; RGBHV、RGBS、RGsB; カスタム・フォーマット利用可能; HDTV (1080p、1080i、720p); NTSC、PAL、SECAM	
最大ピクセル・クロック	165 MHz	
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット、ProNet	
制御	ミニジャック + IR、RS232、ネットワーク、12v トリガー	
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続	
電源要件	100-240V/50-60Hz	
最大消費電力	850W	
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	41.9dB (ISO 9296)	
動作周囲温度	10~40°C / 50°~104°F	
動作湿度	20~80% RH	
BTU消失	最大 2,900 BTU/h	
寸法 幅×長さ×高さ	510 x 233 x 376 mm / 20.08 x 9.17 x 14.80 インチ	
重量	12.6 kg (27.8 lbs)	
発送寸法 (WxLxH)	520 x 370 x 780 mm / 20.47 x 14.57 x 30.71 インチ	
工場からの輸送重量	20 kg (44 lbs)	
標準アクセサリ	電源コード、ワイヤレスリモート・コントロール	
証明書	FCC パート 15 クラス A および CCC、cCSAus、cUL、UL、CE に準拠	
保証	3 年間の部品・修理保証。	

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。