

クリックシェアC-10

あらゆる会議スペース向けのインタラクティブなワイヤレスプレゼンテーション



- インタラクティブ機能：タッチバック、アノテーション、ブラックボード
- 画面上の2つのソースの使用によるコラボレーションの向上
- 従業員とゲスト向けの象徴的なClickShareボタン
- 100%安全、暗号化、クラウド管理

ClickShare C-10は、あらゆる会議スペースにインタラクティブなワイヤレスプレゼンテーションをもたらします。コンテンツの共有は簡単で、ClickShareボタン (WindowsまたはMac) またはClickShareアプリ (ラップトップ、モバイル、またはタブレット) を1回クリックするだけです。数秒以内にプレゼンテーションを開始できます。ケーブルやソフトウェアのダウンロード、トレーニングは必要ありません。

技術仕様

クリックシェアC-10

一般仕様	
オペレーティング・システム	Windows 10以降、macOS 11 (BigSur) 以降。 Android v9以降 (ClickShare アプリ) *、 iOS 12以降 (ClickShare アプリ) *
ビデオ出力	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)
オーディオ出力	HDMI
USB	1 X USB-A、1 X USB-C
ClickShareボタン	1または2
ClickShare App	デスクトップとモバイル
Native protocols	Airplay、Google Cast、Miracast*
同時接続の最大数 (ボタンやアプリを使用)	32
ノイズレベル	最大 25dBA @ 0-30°C 最大 30dBA @ 30-40°C
認証プロトコル	WPA2-PSKのスタンドアロンモード ネットワーク統合モードでClickShareボタンを使用したWPA2-PSKまたはIEEE 802.1X
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/g/n/acおよびIEEE 802.15.1
接続距離	信号強度変調で調節可能：ClickShareボタンおよびClickShareベースユニット間が最大30m (100 ft) 周波数帯2.4 GHzおよび5 GHz
周波数帯域	2.4GHzおよび5GHz (一部の地域ではDFSチャンネルに対応)
接続	1x イーサネット LAN 1 Gbit 1x USB Type-C 3.0 (フロント)、1x USB Type A 3.0 (フロント)
適用温度範囲	操作: 0°C から +40°C (+32°F から +104°F) 最大: 35°C (95°F) ただし 3000m 保管: -20°C から +60°C (-4°F から +140°F)
湿度	保管: 0~90%相対湿度、結露なし 動作: 0~85%相対湿度、結露なし
盗難防止システム	ケンジントン ロック
証明書	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	あり
Room Dock (peripheral support)	なし
ローカルビュー	あり
ネットワーク接続	LANおよびWi-Fi
Management and reporting	あり
保証	1年間で標準SmartCare による5年のカバレッジ
*	* コンフィグレーションによっては、今後のファームウェア アップデートで利用できるようになります。

生成日: 18 Apr 2024

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。