

CRWQ-62B

5,500 ルーメン、WQXGA、シングルチップの DLP コラボレーション・プロジェクター



CRWQ-62B を使用すれば、マルチウィンドウ・アプリケーションで大きなデータセットの共有が非常に簡単になります。複数の参加者が同時にオンスクリーンできるため、会議でのコラボレーションをより効果的に行えます。単一のソースからスクリーン全体を満たしたり、PowerPoint プレゼンテーションを含むビデオ会議通話を単純にセットアップしたりする場合、このプロジェクターを使用すれば非常に簡単です。混合システムまたはベゼルのある LCD やプラズマベースのスクリーン構成を使用して複数のディスプレイをセットアップする必要性を排除します。CRWQ-62B が目に優しい安定した高コントラスト画像を提供し、ノイズレベルも低いため、会議室が効率的なコラボレーション・ルームに生まれ変わります。

卓越した画像

並外れた 4.1 メガピクセル (2,560 x 1,600 解像度) を備える CRWQ-62B は、通常の WUXGA ディスプレイよりもピクセル 77% 増し、1080p ディスプレイよりも 97.5% 増しであり、単一の高品質画像の大きなデータセットの表示用に完璧なソリューションです。高性能プロジェクション・レンズが組み込まれ、シャープで鮮明な画像を卓越したコントラストとディテール・レベルで提供し、究極の作業快適性を実現します。

コスト効率の高い設計

CRWQ-62B は簡単に設置できるように設計され、マルチ・チャネル混合またはベゼルのある LCD/プラズマ・ソリューションと比較して、セットアップと保守の費用を大幅に低減します。すべてのプロジェクターには、その高解像度を生み出すためのシングル DVI-D ケーブルが必要です。CRWQ-62B は、フィルター・フリー設計で、エネルギー効率がよくフレキシブルなデュアル・ランプ・シス

CRWQ-62B は簡単に設置できるように設計され、マルチ・チャネル混合またはベゼルのある LCD/プラズマ・ソリューションと比較して、セットアップと保守の費用を大幅に低減します。すべてのプロジェクターには、その高解像度を生み出すためのシングル DVI-D ケーブルが必要です。CRWQ-62B は、フィルター・フリー設計で、エネルギー効率がよくフレキシブルなデュアル・ランプ・システムを備え、卓越した精度の一体型 DLP® テクノロジーを搭載します。プロジェクターをシングル・ランプ・モードで動作すると、コンポーネント交換なしで安心の 5,000 時間運用ができます。

技術仕様		CRWQ-62B
一般仕様		
プロジェクタータイプ	WQXGA シングルチップ DLP プロジェクター	
使用技術	DarkChip3™ 搭載 LVDC DMD™	
解像度	2,560 x 1,600 (WQXGA)	
輝度	5,500 ANSI ルーメン	
コントラスト比	6,500:1	
輝度均一性	>90%	
アスペクト比	16:10	
レンズ	すべて純ガラス・レンズ: 0.8:1 EN42 広角レンズ; 0.8-1.21:1 EN46 超広角レンズ; 1.2-1.7:1 EN43 広角レンズ; 1.7-2.5:1 EN41 標準ズーム	
光学レンズシフト	垂直: -144% から +144%; 水平: -70% から +70% (ズーム・レンズ上)	
色補正	RealColor™	
ランプ	2 x 300W UHP VIDI	
ランプの寿命	最大 2,000 時間 (フル・パワー)/ 最大 2,500 時間 (エコ・モード)	
ランプ保証 (現場での取り替え/工場での取り替え)	500 時間または 90 日	
シールドエンジン	あり	
方向	テーブル-天井	
統合ウェブ・サーバー	あり	
3D	パッシブ偏光および Infitec (プロジェクター 2台)	
入力	DVI-I x 2; HDMI 1.3a x 2; VGA x 2; ビデオ入力; コンポーネント; S 端子 x 1	
入力解像度	全モデルで最大 2,560 x 1,600 ピクセル入力。出力解像度は、ネイティブ解像度によって異なります。HDTV (1080p, 1080i, 720p)。EDTV (576p, 480p)。SDTV (576i, 480i)。NTSC, PAL、SECAM。プログレッシブ・スキャン	
最大ピクセル・クロック	165 MHz	
ソフトウェア・ツール	プロジェクター・ツールセット、ProNet	
制御	RJ-45 TCP/IP x 1; 9-pin D-SUB RS232 x 1; 12V プログラム可能トリガー (3.5mm ミニジャック) x 2; 有線リモコン 3.5mm ミニジャック x 1; USB x 2	
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続	
電源要件	100-240V/50-60Hz	
最大消費電力	912W	
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	40.9dB (ISO 9296)	
動作周囲温度	10~40°C / 50~104°F	
動作湿度	20~80% RH	
BTU消失	最大 3,109 BTU/h	
寸法 幅×長さ×高さ	510 x 233 x 376 mm / 20.08 x 9.17 x 14.80 インチ	
重量	12.7 kg (28.0 lbs)	
発送寸法 (WxLxH)	520 x 370 x 780 mm / 20.47 x 14.57 x 30.71 インチ	
工場からの輸送重量	20 kg (44 lbs)	
標準アクセサリ	電源コード、ワイヤレスリモート・コントロール	
証明書	FCC パート 15 クラス A および CCC、cCSAus、cUL、UL、CE に準拠	
保証	3 年間の部品・修理保証。	

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。